

Supresor de sobretensiones de red - Protección esencial para líneas de datos y comunicaciones.

NÚMERO DE MODELO: **DRS232**



General

El DRS232 de Tripp Lite ofrece supresión de sobretensiones de línea de datos para la protección de equipos POS, bobinadores de impresoras seriales, multiplexores y otros dispositivos que usan puertos RS232 en un par trenzado no blindado (UTP). Las convenientes conexiones de entrada y salida RJ45 con cable de empalme Ethernet de 5 pulgadas (12,5 cm) incluido permiten una ubicación en línea conveniente en la conexión de red del dispositivo protegido. La supresión de sobretensiones se maneja con conjuntos equilibrados de diodos de avalancha de alta velocidad que desvían el exceso de energía creado por las descargas electrostáticas, cableado defectuoso o rayos alejados de las conexiones de interfaz de red. Los supresores de sobretensiones de red de Tripp Lite reducen las tarjetas de interfaz quemadas, transmisiones distorsionadas, bloqueos de sistema y fallas del equipo derivando en forma segura las sobretensiones de líneas de datos a tierra. Un cable a tierra de alto calibre de seis pulgadas conecta a anillos de conexión a tierra designados en el panel trasero de la mayoría de las estaciones de trabajo y piezas de red de los equipos de conexión en redes. Garantía de por vida. SUPRESIÓN: 1 conjunto de enchufes de entrada/salida RJ45, protege los cables 1-8, fijación de 18V.

Características

- El DRS232 protege los dispositivos de red con puertos RS232 que se ejecutan en líneas de par trenzado no blindado.
- Las convenientes conexiones de entrada y salida RJ45 facilitan la instalación (conexiones de entrada/salida RJ45, clavijas 1-8, fijación de 18V).
- El cable de empalme Ethernet de 5 pulgadas (12,5 cm) permite colocar una protección ideal lo más cerca posible del punto de uso.
- La supresión que usa diodos de avalancha de alta velocidad desvía el exceso de energía en la red a tierra.

Destacado

- Protección completa contra sobretensiones para línea de datos (RS-232).
- Protege contra los efectos de descargas electrostáticas, cableado defectuoso y rayos.
- Garantía del producto de por vida.
- Conexión a tierra reforzada.

El Paquete Incluye

- Protector de línea de datos DRS232.
- Cable de empalme RJ45 de 5 pulgadas (12,5 cm).
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía.



- El cable a tierra de gran calibre de 6 pulgadas (15 cm) conecta a los anillos de conexión a tierra designados en los equipos protegidos.
- Garantía del producto de por vida.

Especificaciones

SALIDA	
Breaker (amps)	340
ENTRADA	
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada	RJ45
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Límite de Voltaje (RMS)	18
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	1
Protección para Cable (Coaxial)	0
Protección de Red (Ethernet)	1
Protección Adicional de la Línea de Datos	1-8
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida