

Apoyo de soporte simple de monitor para pantallas planas de 10" a 32"

NÚMERO DE MODELO: DDR1032SE



Soporta su monitor sobre una base para liberar espacio valioso en su escritorio, mesa o estación de trabajo. Ideal para uso en el hogar o la oficina.

General

El Soporte para Un Monitor Compatible con VESA DDR1032SE soporta su monitor sobre una base robusta, permitiéndole liberar valioso espacio de trabajo en su escritorio, mesa o estación de trabajo. Ideal para casa y oficina, el DDR1032SE se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 10" a 32". Coloque su monitor con la facilidad de un solo toque para optimizar ángulo de visualización y altura para adaptarse al nivel de su medio ambiente y confort. Una capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a 15° minimiza el reflejo y proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos. Una rotación de 360° le permite ver su monitor en orientación vertical u horizontal.

Cada soporte aguanta hasta 16 kg [36 lb]. El marco completamente metálico con acabado de pintura en polvo resistente a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con cualquier decoración. Incluye los accesorios necesarios para instalación. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Características

Soporta Su Monitor Sobre una Base Libera espacio valioso en su escritorio, mesa o estación de trabajo. Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 10" a 32". El soporte se ajusta en forma independiente para el ángulo y altura de visualización. Ideal para uso en el hogar y oficina.

Conveniente Ajuste de Un Toque La capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a +15° proporciona una visualización cómoda. Rotación completa de 360° para visualización vertical u horizontal.

Durable Construcción Metálica El soporte aguanta hasta 16 kg [36 lb]. El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración. Incluye los accesorios necesarios para su instalación.

Cumple con VESA Soporta los siguientes patrones de orificios para instalación de VESA: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 10" a 32"
- Ajuste de un toque para una cómoda visualización
- Giro de 180° e inclinación de -15° a +15° para un amplio rango de movimientos
- Soporta hasta 16 kg [36 lb]

El Paquete Incluye

- Poste
- Base
- Conjunto de instalación
- Tapa Superior
- (4) Tornillos M6
- (4) Tornillos M4
- (16) Arandelas de seguridad M6
- (4) Arandelas
- (4) Espaciadores
- (2) Llaves Hexagonales
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES

Código UPC	037332181763
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	100 x 100; 100x75; 75x100; 75 x 75
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Escritorio
Grados de Movimiento	Inclinación -15°/+15°; Giro de 180°; Rotación de 360°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	10
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	25.4
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	32
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	81.28
Capacidad de Peso Máximo (lb)	36
Capacidad de Peso Máximo (kg)	16
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.60 x 11.60 x 18.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	16.76 x 29.46 x 46.74
Peso de Envío (lb)	9.30
Peso de Envío (kg)	4.22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	15.160 x 16.770 x 10.100
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	39.88 x 25.91 x 37.8
Peso de la Unidad (lb)	5.50
Peso de la Unidad (kg)	2.49
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
GARANTÍA y SOPORTE	



Powering Business Worldwide



Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años
--	------------------------------

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.