

## Cable HDMI de Alta Velocidad, Video Digital con Audio, UHD 4K (M/M), Negro, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P568-010



### Destacado

- Cable premium de audio y video digital de doble blindaje
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de audio y video digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Compatible con HDMI de alta velocidad y HDCP
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

### El Paquete Incluye

- Cable de Oro HDMI de Alta Velocidad de 3.05 m [10 pies]

### General

El Cable de Oro para HDMI (High Definition Multimedia Interface) de alta velocidad de 3.05 m [10 pies] de Tripp Lite permite la interconexión entre dispositivos de visualización digital, como DTV [Digital Television], pantallas de plasma, TV LCD y proyectores a dispositivos de fuente digital, como cajas Digital Set-Top, reproductores Blu-ray y receptores de Audio y Video. Soporta Video en Espejo en la iPad2 al usarse con un Adaptador de audio y video Digital de Apple. El HDMI garantiza que siempre se envía la mejor señal de Audio y Video desde la fuente (señal de HDTV, Reproductor de Blu-ray) a la pantalla (Televisión de Proyección, LCD, Plasma, etc.). Permite esto porque los datos no comprimidos de video y audio multicanal ingresan al dispositivo de visualización mediante un solo cable. Una conexión HDMI permite el ingreso a tasas de alta velocidad, hasta 18 Gbps.

### Características

- Crea una conexión digital pura entre dispositivos de pantalla HDTV equipados con HDMI y fuentes de video digital equipadas con HDMI
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de AV digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI / RFI)
- La construcción de par trenzado con coincidencia de impedancia reduce la diafonía e interferencia.
- Perfecto para conectar una iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, juegos, navegar en la red y presentaciones
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

## Especificaciones

| GENERALIDADES    |              |
|------------------|--------------|
| Código UPC       | 037332122926 |
| Tipo de Producto | Pasivo       |
| Tecnología       | HDMI         |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Tipo de Cable                                   | Pasivo                     |
| <b>VIDEO</b>                                    |                            |
| Máxima Resolución de Video Soportada            | 3840 x 2160 @ 30Hz         |
| Máxima Profundidad de Color Soportada           | Color Verdadero de 24 bits |
| Soporte HDR                                     | No                         |
| Soporta Video 3D                                | No                         |
| Sub Muestreo de Croma                           | 4:4:4                      |
| Soporte EDID                                    | Sí                         |
| Transmisión de Señal                            | Bidireccional              |
| <b>AUDIO</b>                                    |                            |
| Especificación de Audio                         | Audio Estéreo              |
| <b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b> |                            |
| Indicadores LED                                 | 0                          |
| <b>FÍSICAS</b>                                  |                            |
| Color   | Negro                      |
| Color del Forro del Cable                       | Negro                      |
| Color del Conector                              | Negro                      |
| Material del Forro del Cable                    | PVC                        |
| Especificación del Forro del Cable              | VW-1                       |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                 | 5.5 mm                     |
| Calibre de Alambre (AWG)                        | 30                         |
| Longitud del Cable (pies)                       | 10                         |
| Longitud del Cable (m)                          | 3.05                       |
| Longitud del Cable (pulgadas)                   | 120                        |
| Ferrite Core                                    | No                         |
| Minimum Bend Radius                             | 55 mm                      |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)  | 9.10 x 6.90 x 0.10         |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)        | 23.11 x 17.53 x 0.25       |
| Peso de Envío (lb)                              | 0.33                       |
| Peso de Envío (kg)                              | 0.15                       |

| <b>AMBIENTALES</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rango de Temperatura de Operación  | 0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]       |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento   | -40 °C a 80 °C [-40 °F a 176 °F]    |
| Rango de Humedad de Operación  | HR de 10% a 85%, Sin Condensación   |
| Rango de Humedad de Almacenamiento   | De 5% a 95% de HR, Sin Condensación |
| <b>COMUNICACIONES</b>  |                                     |
| Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo] | Sí                                  |
| <b>CONEXIONES</b>  |                                     |
| Lado A - Conector 1  | HDMI (MACHO)                        |
| Lado B - Conector 1  | HDMI (MACHO)                        |
| Enchapado del Conector   | Oro                                 |
| Enchapado del Contacto   | Oro                                 |
| Estilo de Conector   | Directo                             |
| Conector con Seguro o de Alta Sujeción   | No                                  |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>  |                                     |
| Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI                             | No                                  |
| Soporte MST  | No                                  |
| Antibacterial  | No                                  |
| Especificación IP68  | No                                  |
| Especificación IP20  | No                                  |
| Cable Blindado   | No                                  |
| Soporte para Ethernet  | No                                  |
| Especificación HDCP  | 1.3                                 |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>   |                                     |
| Product Compliance   | RoHS; ALCANCE                       |
| <b>GARANTÍA y SOPORTE</b>  |                                     |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)                             | Garantía limitada de por vida       |



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.