

## Support mural fixe pour télévisions et moniteurs de 26" à 55"

NUMÉRO DE MODÈLE: **DWF2655X**



### Présentation générale

Le support mural fixe DWF2655X compatible VESA vous permet de monter votre télévision, moniteur ou autre affichage à écran plat au mur. Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants, il s'adapte à la plupart des affichages à écran plat de 26 à 55 pouces. Le support à faible encombrement est caché derrière l'écran pour procurer une apparence nette et professionnelle. Le cadre est ouvert pour un accès mural facilité. Les rails de montage se règlent horizontalement pour compenser les poteaux muraux non centrés. Le niveau à bulle intégré permet une mise à niveau précise de l'écran. Le cadre durable entièrement en métal avec finition à revêtement en poudre résistante aux rayures supporte jusqu'à 165 livres (75 kg). Matériel de montage inclus. Conforme aux écrans compatibles VESA avec l'une des configurations de trous de montage suivantes : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm et 400 x 400 mm.

### Fonctionnalités

Permet de monter votre télévision ou votre moniteur au mur

- Convient à la plupart des télévisions, moniteurs et autres affichages à écran plat de 26 à 55 pouces (66 à 140 cm)
- Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants
- Se monte hors de vue derrière l'écran pour une apparence nette et professionnelle
- Matériel de montage inclus

Construction métallique durable

- Supporte jusqu'à 165 lb (75 kg).
- Le cadre ouvert permet un accès mural facilité

### Points principaux

- Convient à la plupart des écrans plats de 26 à 55 pouces (66 à 140 cm)
- Se suspend hors de vue pour une apparence nette et professionnelle
- Les rails de montage réglables compensent les poteaux muraux non centrés
- Garantie 5 ans
- Supporte jusqu'à 165 lb (75 kg).

### Inclut dans l'emballage

- Support mural fixe DWF2655X pour télévisions et moniteurs de 26" à 55"
- (4) vis M5 x 10
- (4) vis M5 x 14
- (4) vis M6 x 14
- (4) vis M6 x 30
- (4) vis M8 x 20
- (4) vis M8 x 30
- (4) rondelles
- (8) Petites entretoises
- (4) Grandes entretoises
- (4) Boulons d'ancrage
- (4) Ancrages pour béton
- (4) rondelles D6
- Manuel d'utilisation

- Les rails de montage réglables compensent les poteaux muraux non centrés
- Niveau à bulle intégré pour une mise à niveau précise de l'écran
- Finition à revêtement en poudre résistante aux rayures

#### Compatibilité VESA

- Prend en charge les configurations de trous de montage VESA suivantes : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm et 400 x 400 mm

## Caractéristiques

MODEL TEXT	
Principaux avantages	Le support à faible encombrement permet de suspendre une télévision, un moniteur ou un autre affichage à écran plat au mur. Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants.
Physiques	
Emplacement de montage	Mur
Poids de l'unité (livres)	4,51
Poids de l'unité (kg)	2,05
Couleur	Noir
Compatibilité avec taille d'écran (in.)	26 - 55
Taille d'écran compatible (cm)	66.04 - 139.70
Motif VESA (mm)	200x200; 300x300; 400x200; 400x400
Mouvement	Fixe
Extension du bras min/max (po)	N/A
Extension min/max du bras (cm)	N/A
Poids maximal supporté (lbs.)	165
Capacité de poids maximale (kg)	75
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Outils nécessaires	Oui
Gestion des cordons	Non
Garantie	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

détenteurs respectifs. Leur utilisation ne comporte aucune affiliation avec ou approbation par eux. Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes.

Voir la liste des agences d'essais de Tripp Lite: