

Câble HDMI haute vitesse, vidéo numérique avec audio, UHD 4K (M/M), noir, 3,05 (10 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : P568-010



Points principaux

- Câble audio/vidéo numérique à double blindage haut de gamme
- Prend en charge la mise en miroir vidéo iPad2 en cas d'utilisation avec l'adaptateur AV numérique Apple
- Les connecteurs plaqués or procurent un transfert de signal optimal
- Conforme HDCP et HDMI haute vitesse
- Prend en charge les résolutions vidéo 4K ultra-haute définition (UHD)

Inclut dans l'emballage

- Câble Or HDMI à haute vitesse, 3,05 m (10 pi)

Présentation générale

Le câble or HDMI (High-Definition Multimedia Interface) haute vitesse de 3,05 m (10 pi) de Tripp Lite permet l'interconnexion entre des dispositifs d'affichage numérique, tels que les télévisions numériques (DTV), les écrans plasma, les télévisions LCD et les projecteurs LCD, vers des dispositifs source numériques, tels que les décodeurs numériques, les lecteurs Blu-Ray et les récepteurs AV. Prend en charge la mise en miroir vidéo iPad2 en cas d'utilisation avec l'adaptateur AV numérique Apple. HDMI garantit que le meilleur signal audio/vidéo soit toujours envoyé depuis la source (signal HDTV, lecteur Blu-Ray) vers l'affichage (télévision à projection, LCD, plasma, etc.). Pour ce faire, il permet l'entrée de données audio multicanal et vidéo non compressées dans le dispositif d'affichage via un seul câble. Une connexion HDMI permet une entrée à des vitesses élevées, jusqu'à 18 Gbit/s.

Fonctionnalités

- Crée une connexion numérique pure entre les dispositifs d'affichage HDTV compatibles HDMI et les sources vidéo numériques compatibles HDMI
- Prend en charge la mise en miroir vidéo iPad2 en cas d'utilisation avec l'adaptateur AV numérique Apple
- Les connecteurs plaqués or procurent un transfert de signal optimal
- Le câble haut de gamme à double blindage protège contre le bruit extérieur (IEM/IRF)
- La fabrication à paires torsadées et impédance adaptée réduit la diaphonie et les interférences
- Idéal pour connecter un iPad2 à une télévision HD (mise en miroir vidéo) pour regarder des films, jouer à des jeux, naviguer sur le Web et afficher des présentations
- Prend en charge les résolutions vidéo 4K ultra-haute définition (UHD)

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332122926
Type de produit	Passif
Technologie	HDMI

Type de câble	Passif
VIDÉO	
Résolution vidéo max. prise en charge	3840 x 2160 @ 30Hz
Profondeur de couleurs max. prise en charge	24 bits True Color (Couleur vraie)
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Non
Sous-échantillonnage de la chrominance	4:4:4
Prise en charge d'EDID	Oui
Transmission du signal	Bidirectionnel
AUDIO	
Caractéristiques Audio	Audio stéréo
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	HDMI (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	HDMI (MÂLE)
Plaquage du connecteur	Or
Plaquage des contacts	Or
Type de connecteur	Droit
Connecteur de verrouillage ou de serrage	Non
Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Indicateurs LED	0
Physiques	
Couleur	Noir
Couleur de la gaine de câble	Noir
Couleur du connecteur	Noir
Matériau de la gaine de câble	PVC
Classe de la gaine du câble	VW-1
Diamètre extérieur du câble (OD)	5.5mm
Wire Gauge (AWG)	30
Longueur de câble (ft.)	10
Longueur du câble (m)	3.05
Longueur du câble (pi)	120



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Ferrite Core	Non
Minimum Bend Radius	55mm
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.10 x 6.90 x 0.10
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	23.11 x 17.53 x 0.25
Poids d'expédition (livres)	0.33
Poids d'expédition (kg)	0.15
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-40 À 80 °C (-40 À 176 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Plage d'humidité de stockage	5 à 90 %, sans condensation
Communication	
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Protection contre le bruit de ligne IEM/RFI	Non
Prise en charge du MST	Non
Antibacterial	Non
Indice IP68	Non
Conforme à la norme IP20	Non
Câble blindé	Non
Prise en charge d'Ethernet	Non
Caractéristiques HDCP	1.3
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS; REACH
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée à vie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.