

## Mini-armoire rack à montage mural, profondeur de commutateur et profil compact 9U SmartRack

NUMÉRO DE MODÈLE : SRW9U



Abrite, sécurise et organise les commutateurs et autres équipements montés en rack dans les armoires du serveur, les salles de classe, les bureaux et d'autres zones où l'espace au sol est limité.

### Fonctionnalités

**L'armoire de serveur 9U convenant à des commutateurs peut accueillir des serveurs de 19 pouces. Équipement rack**

Le boîtier de ce rack SmartRack® 6U est conçu pour les armoires de câblage de réseau domestique et de bureau, la vente au détail, les salles de classe, les bureaux et autres zones avec un espace au sol limité où vous avez besoin d'un équipement sécurisé, organisé et à l'écart. Construit en acier robuste avec une finition durable en poudre noire, le SRW9U a une capacité de charge stationnaire maximale de 91 kilogrammes (200 livres).

### Garantit la sécurité des équipements importants

La porte avant réversible et les panneaux latéraux amovibles se verrouillent en toute sécurité pour éviter les dommages, les altérations ou le vol. Les portes et les panneaux latéraux sont conçus pour s'ouvrir rapidement, ce qui facilite l'accès aux équipements connectés et au câblage avec peu d'efforts. Des panneaux d'accès pratiques en haut et en bas permettent de faire passer facilement les câbles dans l'armoire. Les portes et les côtés ventilés, ainsi que les ventilations sur le dessus et le dessous, permettent une circulation d'air généreuse de l'avant vers l'arrière et du haut vers le bas pour que votre équipement reste au frais et fonctionne au maximum de ses capacités.

### Facilité d'installation du boîtier et de l'équipement

Ce rack de serveur 9U est livré entièrement assemblé pour un déploiement rapide et facile. Les rails verticaux avant et arrière avec des trous de montage carrés acceptent les équipements standards de rack jusqu'à 419 millimètres (16,5 pouces) de profondeur, tels que les commutateurs réseau, les routeurs et les panneaux de brassage. Le matériel est inclus pour le montage mural du SRW9U. Vous pouvez également utiliser le kit SRCASTER en option (vendu séparément) pour installer des roulettes métalliques sur le rack et le faire rouler sur une surface plane.

### Conforme aux normes de l'industrie des cartes de paiement

Le SRW9U assure la sécurité physique de l'équipement et des supports requise pour la conformité à la norme PCI DSS (norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement). Ceci est essentiel pour les entreprises qui traitent, stockent et/ou transmettent des informations de carte de crédit.

### Points principaux

- Rack 9U en acier peint par poudrage qui résiste aux environnements difficiles
- Il abrite des commutateurs, des routeurs et d'autres équipements jusqu'à une capacité de charge de 90 kg (200 lb) maximum.
- Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent solidement pour limiter tout risque de dommage, altération ou vol
- Livré entièrement assemblé pour permettre un déploiement et un montage immédiats de l'équipement
- Assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée aux fins de conformité à PCI DSS

### Inclut dans l'emballage

- Rack de serveur SRW9U 9U
- (12) Vis M6
- (12) Écrous-cage M6
- (12) Rondelles M6 en forme de coupelle
- Plaque de montage amovible
- (3) Vis de la plaque de montage
- (2) Clés
- Manuel de l'utilisateur

## Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332160744
Compatibilité des périphériques	Patch Panel; Network Switch; UPS
Type de rack	Small Enclosure
Physiques	
Couleur	Noir
Hauteur de rack	9U
Profondeur de rack	Peu profonde
Profondeur maximale de l'appareil (cm)	41.91
Profondeur maximale de l'appareil (po.)	16.5
Profondeur maximale de l'appareil (mm)	419
Profondeur minimale de l'appareil (cm)	7.62
Profondeur minimale de l'appareil (po.)	3
Profondeur minimale de l'appareil (mm)	76
Mesure du trou d'accès aux câbles (pouces)	9,812 x 2,35 (L x l)
Dimensions d'expédition (hlp / po)	22.60 x 20.60 x 26.40
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	57.40 x 52.32 x 67.06
Poids d'expédition (livres)	39.00
Poids d'expédition (kg)	17.69
Dimensions de l'unité (hlp / po)	19.750 x 23.630 x 17.690
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	50.5 x 60.02 x 45.16
Poids de l'unité (livres)	35
Poids de l'unité (kg)	15.88
Capacité de poids - Fixe (kg)	91
Capacité de poids - Fixe (livres)	200
Nombre de rails de montage verticaux	2
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Détails de mise à la terre	Cadres de portes avant et arrière
Gestion des câbles intégrée	Non
Extra large	Non



Powering Business Worldwide



Verrouillage	Non
Roulettes pré-installées	Non
Outdoor Use	Non
<b>NORMES et CONFORMITÉ</b>	
Certifications du produit	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTIE ET ASSISTANCE</b>	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.