

Base Universal Giratorio para Monitor

NÚMERO DE MODELO: MR1815SWVL



Eleva su monitor 152 mm [6"] por encima de su escritorio, mesa o superficie de trabajo y gira 360°. Ideal para monitores y televisores de hasta 50" y 40 kg [88 lb].

General

La Plataforma Universal Giratoria para Monitor MR1815SWVL no solo libera valioso espacio en su escritorio, mesa o estación de trabajo, lo hace con estilo contemporáneo y elegante que armoniza perfectamente en la decoración de cualquier hogar u oficina. Gira 360 grados y características dos repisas de madera extra grandes que miden 45.72 x 38.7 cm [18" x 15.25"]. Una repisa encaja seis pulgadas por encima de la otra, lo que permite mucho espacio entre ellas para documentos, clips de papel, plumas y otras necesidades de la oficina.

Al mantener su monitor a 152 mm [6"] sobre la superficie, el MR1815SWVL ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello. Soporta hasta 40 kg [88 lb], lo que es ideal para monitores y televisores de hasta 50", así como laptops, impresoras y máquinas de fax. Robustas patas de metal con una rueda giratoria de caucho debajo aseguran la plataforma sobre superficies lisas. El MR1815SWVL se ensambla en segundos usando los accesorios incluidos.

Características

Eleva un Monitor 152 mm [6"] Sobre la Superficie de Su Escritorio

- Gira 360°
- Libera valioso espacio de trabajo
- Ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello
- Para el hogar o la oficina
- Permite espacio de almacenamiento.
- Ideal para monitores y televisores de hasta 50".

Durable Construcción

- Repisas de madera extra grandes de 45.7 x 38.7 cm [18" x 15.25"]
- Robustas patas de metal con ruedas giratorias de caucho aseguran la plataforma sobre superficies lisas.
- Se ensambla fácilmente en segundos usando los accesorios incluidos
- Diseño contemporáneo de fácil limpieza se adapta a la decoración de cualquier hogar u oficina

Destacado

- Repisas de madera extra grandes de 45.7 x 38.7 cm [18" x 15.25"]
- Robustas patas de metal con rueda giratoria de caucho
- Permite espacio debajo para almacenamiento del teclado
- Soporta hasta 40 kg [88 lb]
- Se ensambla fácilmente en segundos

El Paquete Incluye

- Repisa superior
- Repisa inferior
- (4) Patas metálicas
- (4) Tornillos de acabado
- (4) Tornillos largos
- Instrucciones de ensamble

Especificaciones



Powering Business Worldwide



GENERALIDADES	
Código UPC	037332202536
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Madera, Acero
Ubicación de Instalación	Escritorio
Grados de Movimiento	Giro de 360°
Capacidad de Peso Máximo (lb)	88
Capacidad de Peso Máximo (kg)	40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.54 x 20.67 x 17.91
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	8.99 x 52.50 x 45.49
Peso de Envío (lb)	11.44
Peso de Envío (kg)	5.19
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	6.650 x 18.110 x 15.270
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	17.5 x 45.9 x 38.9
Peso de la Unidad (lb)	10.10
Peso de la Unidad (kg)	4.58
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	No
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks
 are the property of their respective owners.