



## LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO

Soportes Móviles de TV para Pantallas de Panel Plano o Curvo

# Los Soportes Móviles de Audio y Video Llevan el Mensaje Directamente a la Audiencia

Las comunicaciones de audio y video se vuelven más poderosas cuando el mensaje viaja hasta la audiencia. Los nuevos soportes móviles de Tripp Lite para pantallas planas o curvas combinan un soporte de altura ajustable para TV con la versatilidad de colocación y comodidad de un soporte móvil. Esto se traduce en líneas de visión mejorada y una mayor participación de la audiencia.

Los soportes móviles transforman instantáneamente cualquier área en un espacio de demostración de técnica o pantalla de señalización digital temporal. Los soportes móviles son ideales para escuelas, hospitales, empresas y centros de exposiciones donde las necesidades cambiantes requieren flexibilidad en la ubicación de una pantalla. Los soportes móviles también permiten que los recursos de audio y video sean compartidos dentro de una instalación, ofreciendo una alternativa económica a la compra de varias pantallas.

### Características Principales

#### FÁCIL MOVILIDAD

- Sus ruedas giratorias están diseñadas para rodar suavemente a través de puertas y umbrales, incluso en superficies alfombradas; la función de bloqueo mantiene al soporte móvil en su posición mientras está en reposo

#### AMPLIA COMPATIBILIDAD

- Los modelos están disponibles para pantallas planas o curvas de 32" a 100"; El DMCS60100XX acepta pizarrones interactivos, incluyendo a los modelos Promethean
- Los soportes de instalación compatibles con VESA permiten la instalación de las pantallas sin problemas

#### VISUALIZACIÓN AJUSTABLE

- La altura de la pantalla se puede subir o bajar para mejorar los ángulos de visualización
- El DMCS3270XP permite girar la pantalla para visualización vertical u horizontal; El DMCS3770L y el DMCS60100XX tienen ajustes de inclinación para ayudar a eliminar el brillo

#### ESPACIO PARA COMPONENTES


- La repisa inferior soporta una laptop, tableta, reproductor Blu-ray™ u otro dispositivo de audio y video
- El DMCS3270XP y DMCS60100XX tienen un entrepaño superior para colocar una cámara web o proyector pequeño
- Los DMCS3270XP y DMCS60100XX tienen aberturas para la administración de los cables y reducir el desorden de éstos para obtener un aspecto limpio y profesional



Modelo: DMCS60100XX

La fuente de video puede viajar con la pantalla o pizarrón interactivo para proporcionar una solución de audio y video todo en uno.

## Características Sobresalientes



Modelo: DMCS3770L



Modelo: DMCS3270XP



Modelo: DMCS60100XX

- A** Soporte de Instalación Compatible con VESA
- B** Columna(s) de Soporte de Altura Ajustable
- C** Repisa Inferior para Laptop o Reproductor de DVD
- D** Ruedas con Bloqueo  
(Ruedas Traseras con Bloqueo en el DMCS3770L)
- E** Repisa Superior para Cámara Web o Proyector
- F** Brazo de Instalación Giratorio 90°
- G** Aberturas de Paso Directo para la Administración de Cables
- H** Manija(s) para Guiar el Movimiento

### ESPECIFICACIONES

Modelo	DMCS3770L	DMCS3270XP	DMCS60100XX
<b>Para Tamaños de Pantalla</b>	37" ~ 70" (Únicamente Pantallas de Panel Plano)	32" ~ 70" (Pantallas de Panel Plano o Curvo)	60" ~ 100" (Pantallas de Panel Plano o Curvo)
<b>Máximo Capacidad de Peso</b>	40Kg [88 lb]	68 kg [150 lb]	100 Kg [220 lb]
<b>Tablero Interactivo Compatible</b>	—	—	Sí, Incluyendo Modelos Promethean
<b>Patrones de Instalación VESA</b>	200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400	200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400	200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600, 1000 x 600
<b>Repisa Inferior</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Repisa Superior</b>	—	Sí	Sí
<b>Administración de Cableado</b>	—	Sí	Sí
<b>Ajuste de la Altura de la Pantalla</b>	133 ~ 171 cm [52.5" ~ 67.5"]	119 ~ 207 cm [47" ~ 81.5"]	119 ~ 165 cm [47" ~ 65"]
<b>Orientación de Visión</b>	Horizontal	Horizontal o Vertical	Horizontal
<b>Construcción Primaria</b>	Aluminio, Acero	Aluminio, Acero	Aluminio, Acero
<b>Color</b>	Negro	Negro, Plateado	Negro, Plateado
<b>Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr)*</b>	171 x 70 x 70 cm [67.5" x 27.6" x 27.6"]	207 x 83 x 70 cm [81.5" x 32.6" x 27.6"]	231 x 114 x 70 cm [91.1" x 44.8" x 27.6"]
<b>Peso de la Unidad</b>	16 kg [35.5 lb]	21 kg [46.2 lb]	28 kg [61 lb]
<b>Garantía</b>	5 Años	5 Años	5 Años

\* La altura indicada es la altura máxima.



Tripp Lite México +52.55.5001.5900 | infomxventas@tripplite.com  
 Tripp Lite América Latina +1.305.406.2523 | info\_la@tripplite.com  
 Tripp Lite Colombia +57.1.295.0345 | tlcol@tripplite.com  
 Tripp Lite Chile y Uruguay +562.2371.8401 | info\_la@tripplite.com



Oficinas Corporativas de Tripp Lite  
 1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU.  
 +1.773.869.1212 • www.tripplite.com