

NetDirector 8-Port 1U Rack-Mount Console KVM Switch with 19-in. LCD + 8 PS2/USB Combo Cables

NÚMERO DE MODELO: **B020-U08-19-K**



General

El B020-U08-19-K de Tripp Lite le ofrece un teclado que puede instalarse en rack, una pantalla LCD y un touchpad en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio de rack. Fácil de instalar y utilizar, es la solución óptima para controlar hasta 8 computadoras / servidores. Aumente el número de computadoras conectadas hasta a 256 encadenando hasta 31 KVMs B022-U08.

El B020-U08-19-K tiene incorporada una Pantalla LCD de 19" que soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024. Puede alternar fácilmente entre 8 puertos usando los botones en la consola, los menús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. La contraseña de seguridad de múltiples niveles puede configurarse para un administrador y hasta 4 usuarios locales para asegurar que solamente los que se encuentran autorizados pueden acceder a las computadoras conectadas.

Los 8 juegos de cables combinados de la serie P778 incluidos soportan conexiones tanto PS/2 como USB, por lo que no se requieren adaptadores. Se puede conectar un juego de cables para consola en la parte posterior de la unidad para hacer posible la conexión de una Unidad de Acceso Remoto IP [B051-000](#) de Tripp Lite o una consola externa. Un puerto USB en el frente del teclado le permite conectar un mouse externo, más un puerto USB 1.1 externo significa que usted puede agregar un periférico que puede ser compartido por todos los servidores conectados. Cuando no se usa, el B020-U08-19-K se almacena limpiamente en una gaveta para instalación en rack y solo se jala cuando se le necesite. Esta consola KVM es compatible con todos los sistemas operativos principales. El gabinete de acero para servicio pesado soporta el uso frecuente.

Características

Destacado

- Ocupies just 1U of space in a rack-mountable drawer
- 19" LCD screen supports video resolutions up to 1280 x 1024
- Simplifies IT tasks with easy switching between all 8 ports
- Provides 2-level password security (administrator and user)
- Combo cables (included) connect to PS/2 or USB servers

Requisitos del Sistema

- Computer with HD15 port, and USB port or PS/2 keyboard/mouse ports
- P778-006 USB/PS2 combo KVM cable kit is required for each connected computer/server
- Compatible with all major operating systems
- Power consumption: 120V, 60Hz, 28.5W; 230V, 50Hz, 29.1W

El Paquete Incluye

- B020-U08-19-K 1U rackmount console KVM switch with 19" LCD
- (x8) [P778-006](#) 6 ft. USB/PS2 combo KVM cable kits
- USB/PS2 combo console cable kit
- RJ11 to [DB9](#) firmware upgrade cable
- C13 to 5-15P power cord
- Grounding wire

Ahorra espacio y dinero

- Combina un KVM de 8 puertos, teclado completo, monitor LCD de 19" y touchpad en una gaveta para instalación en 1U rack
- Se instala en un rack de 19" de ancho y 66 cm ~ 96.5 cm [26" ~ 38"] de profundidad
- Controle hasta 8 servidores desde una sola consola fácilmente accesible – ideal cuando el espacio de rack es una prioridad
- Incluye ocho cables de la Serie P778 que permiten computadoras con conexiones PS/2 o USB
- La pantalla abatible y plegable evita que la consola bloquee el acceso a los equipos de rack cuando no se encuentra en uso.
- Elimina la necesidad de comprar por separado monitores, teclados y mouses costosos para cada computadora / servidor.

- Rackmount hardware
- CD with owner's manual
- Quick start guide

Simplifica las tareas de TI

- Alterne fácilmente entre los 16 puertos a través de botones en la consola, menús en la pantalla o teclas rápidas; el OSD puede configurarse en inglés, español, francés, alemán o japonés
- Conexión y desconexión directa; agregue o quite computadoras sin apagar el KVM
- El modo de escaneo automático realiza una secuencia automática de todos los puertos activos a los que puede acceder el usuario.

Gran LCD de 19"

- La pantalla extra-grande hace que las múltiples tareas resulten más sencillas
- Soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024
- La emulación DDC permite una salida óptima al LCD.

Seguridad de contraseña de múltiples niveles

- Mejora la seguridad limitando el acceso a un administrador y hasta 4 usuarios locales
- Cierre de sesión de dos niveles para el cierre de sesión manual o el cierre de sesión automático una vez que haya transcurrido el período de tiempo definido por el usuario

Capacidad de expansión y confiabilidad duradera

- Aumente la cantidad de computadoras conectadas hasta a 256 a través de la conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08.
- Se incluye un juego de cable de consola de modo que pueda conectar el puerto de consola externo a un teclado, mouse or monitor, o una Unidad de Acceso Remoto IP [B051-000](#) de Tripp Lite
- Un puerto USB adicional en el frente de la unidad le permite conectar un mouse USB externo; también está disponible un puerto USB para compartir un periférico como una unidad de memoria flash o disco duro externo con todos los servidores conectados
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos, lo que permite una integración sencilla a su estructura existente

- El firmware se puede actualizar con el cable y el utilitario incluidos.
- El gabinete de acero para cargas demandantes soporta el uso frecuente.

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	Control up to 8 computers with a single KVM switch with integrated console. This KVM switch is a smart solution for secure and centralized server control that saves rack space and money.
GENERALIDADES	
Usuarios	1
Consola	1
Max CPU	8
ENTRADA	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V CA; 140V CA; 200V CA; 208V CA; 220V CA; 230V CA; 240V CA
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (0.8A) / 230V (0.4A)
FÍSICAS	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.75 x 17 x 27
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 43.18 x 68.58
Peso de la Unidad (lb)	30.6
Peso de la Unidad (kg)	13.88
Accesorios para la Instalación Incluidos	Yes
Color	Negro
Monitor LCD (pulgadas)	19
Monitor LCD (cm)	48.26
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4 Degrees F to 140 degrees F (-20 to +60 C)
Humedad Relativa	0 to 80% RH, Non-condensing
Temperatura de Operación	32 Degrees F to 120 Degrees F (0 to 50 C)

COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Acceso IP Remoto	0
CONEXIONES	
Puertos	8
Puertos de Computadora / Servidor	(x8) HD18 (Female)
Puerto para Actualización de Firmware	RJ45
Conexiones para PC / Servidor	PS/2
Cable Incluido (Lado A) - Conector 1	HD18 Male
Cable Incluido (Lado B) - Conector 2	PS/2 male
Cable Incluido (Lado B) - Conector 3	PS/2 Male
Cable Incluido (Lado B) - Conector 4	USB A Male
FUNCIONES ESPECIALES	
KVM Cat5	0
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Auto-exploración (S,N)	Y
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1
Aprobaciones	UL, cUL, CE, FCC, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año