

Cable USB 2.0 de Alta Velocidad Universal Reversible, 28/24AWG (Reversible A a Micro B de 5 pines M/M), 0.91 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: UR050-003-24G



General

El cable USB 2.0 A a Micro B de 0.91 m [3 pies] UR050-003-24G de Tripp Lite, cuenta con un conector Universal / Reversible "A", que elimina el trabajo de adivinar en qué posición se debe colocar el conector "A" para enchufarlo. Micro USB es la última generación del conector USB y se encuentra en teléfonos celulares, PDA's, Dispositivos USB On-the-Go (OTG), Cámaras Digitales, tabletas y más. Construidos con cable premium de doble blindaje con maya de cobre estañada y película de mylar aluminizado cuentan con líneas de datos trenzadas 28 AWG y líneas de alimentación 24 AWG. Las líneas de alimentación 24 AWG permiten la carga de dispositivos de más potencia como tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente. El cable especificación USB 2.0 maneja velocidades de transferencia de datos de 480Mbps.

Características

- USB Universal / Reversible "A" Macho a Micro-B Macho
- Construida con líneas de alimentación de 24 AWG, permiten la carga de dispositivos de más potencia como las tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente.
- Cable Premium con blindaje doble, maya de cobre estañado y lámina de Mylar aluminizado, cuenta con líneas de datos de 28 AWG trenzadas y líneas de alimentación de 24 AWG.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO

Destacado

- Universal / Reversible "A"
Macho a Micro-B Macho
- Construidas de 24 AWG, las líneas de alimentación permiten la carga de dispositivos de más potencia como tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente.
- Cable Premium con blindaje doble, maya de cobre estañado y lámina de Mylar aluminizado, cuenta con líneas de datos de 28 AWG trenzadas y líneas de alimentación de 24 AWG.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps

Requisitos del Sistema

- Dispositivos digitales que usan el conector USB Micro-B Hembra

El Paquete Incluye

- Cable Universal / Reversible para Dispositivo USB 2.0 A a Micro USB B, 28/24 AWG (Macho A a Micro B Macho) de 0.91 m [3 pies]



Beneficios Principales Mejorados	El conector "A" Universal / Reversible permite la conexión en cualquier dirección
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.3
FÍSICAS	
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10/+75° C (14 a 167° F)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20/+80° C (-4 a 176° F)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	REVERSIBLE USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	MICRO-USB B (MALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida