

KVM Compacto de 2 Puertos USB con Audio y Cables

NÚMERO DE MODELO: **B004-VUA2-K-R**



General

El B004-VUA2-K-R es un KVM USB compacto de 2 puertos con función opcional de conmutación de audio y micrófono. Le permite acceder, controlar, iniciar y reiniciar dos computadoras compatibles con USB desde una sola consola (teclado, monitor y mouse). La función independiente de conmutación de audio/mic permite una experiencia de audio ininterrumpida; puede seguir escuchando el audio incluso cuando cambia a la otra computadora.

Incluye un Software para KVM innovador y fácil de usar para las plataformas Windows y Macintosh. Una aplicación de cliente pequeño facilita el funcionamiento de conmutación del KVM como la selección de la computadora, la programación de la secuencia de teclas rápidas, el escaneo automático, la programación para retraso del escaneo automático, conmutación independiente o simultánea de audio/computadora y más. Compatible con todos los principales sistemas operativos.

Características

- Conmutación rápida y sencilla por medio de teclas rápidas del teclado, botones interruptores o software
- Configuración conecte y use; no se requiere software
- Capacidad Hot-Swap permite agregar o quitar fácilmente computadoras sin desconectar el KVM u otras computadoras
- Las conexiones de bocinas y micrófonos permiten compartir componentes de audio entre los sistemas (conexiones de audio estándar de 3.5 mm)
- Conmutación de audio independiente le permite escuchar audio desde una computadora mientras cambia a la otra
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 (conectores VGA estándar de 15 pines)
- Soporta Microsoft® IntelliMouse® y la rueda de desplazamiento de la mayor parte de los mouse
- Su diseño compacto ahorra espacio en el escritorio

Destacado

- Conmutación rápida y sencilla por medio de teclas rápidas del teclado, botones interruptores o software (no requerido)
- Compatibles con PC y Mac.
- Permite el uso compartido de equipo de audio entre sistemas; escuche música de una computadora mientras cambia a la otra computadora
- Su diseño compacto ahorra espacio en el escritorio
- No requiere adaptador de CA
- (x2) juegos de cables KVM USB de 1.83 m [6 pies] y (x2) juegos de cables de Audio de 3.5 mm de 1.83 m [6 pies] incluidos
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema

- Consola: Monitor VGA, SVGA o Multisync, Teclado USB y Mouse USB
- Computadoras: Puerto de Monitor VGA, SVGA o MultiSync y Puerto USB
- Audio (Opcional): Bocinas con conectores estándar de 3.5 mm y una computadora con puertos de 3.5 mm
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

El Paquete Incluye

- KVM Compacto de 2 puertos USB con Audio
- (2) juegos de cables KVM USB

- No requiere un adaptador de CA
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Incluye dos Juegos de Cables de 1.83 m [6 pies]

de 1.83 m [6 pies] y (2) juegos de cables de Audio de 3.5 mm de 1.83 m [6 pies]

- CD-ROM con Software de KVM
- Manual del propietario con Información Sobre la Garantía

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332140043
Consola	No
Max CPU	2
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Green (Selected PC)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.62 x 20.07 x 19.81
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.00 x 7.90 x 7.80
Peso de Envío (kg)	0.82
Peso de Envío (lb)	1.80
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.3 x 4 x 2.6
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.10
Peso de la Unidad (lb)	0.22
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32 to 104 F (0 to 40 C)



Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20° C a 40° C [-4° F a 140° F]
Humedad Relativa	0%-90% RH, Non-Condensing
BTUs	17065
Consumo de Energía (Watts)	0.5
COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	2
Conexiones para PC / Servidor	USB; VGA
Lado A - Conector 1	(2) HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	(2) USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 3	(2) 3.5 mm (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	USB
Interfaz de Monitor para Consola	VGA
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Número de Usuarios	1
Certificado Seguro por NIAP	No
Selección de Puerto	Botón de Presión; Tecla de Acceso Rápido; Software
Máxima Resolución de Video Soportada	2048 x 1536 @60Hz
Especificación USB	USB 1.1 (hasta 12 Mbps)
Especificación de Audio	Stereo Audio
KVM Cat5	No
Tecnología	USB; VGA / SVGA; Audio Estéreo
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	FCC, CE, cumple con RoHS.
GARANTIA	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
--	------------------------------

© 2019 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.