

KVM de 8 Puertos de 1U para instalar en Rack, Menú en Pantalla

NÚMERO DE MODELO: **B007-008**



General

El KVM de 8 puertos de Tripp Lite es la solución ideal para controlar hasta 8 computadoras desde un solo teclado, mouse y monitor. Pueden conectarse en cascada múltiples KVMs a fin de controlar hasta 512 computadoras. Puede conmutar fácilmente entre puertos usando los botones interruptores, los menús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. Soporta además resoluciones de video ultra-altas de 180MHz hasta 1920 x 1440 pixeles sin degradación apreciable. El diseño innovador se ajusta a cualquier instalación de rack o apilado... se incluyen accesorios para instalación en rack. Compatible con todos los principales sistemas operativos excepto Mac y Sun. Gabinete de uso pesado construido en acero.

Características

- Controle hasta 8 computadoras desde un solo teclado, mouse y monitor
- Controle hasta 512 computadoras conectando en cascada KVMs B007-008 adicionales
- Incluye accesorios para instalación 1U en rack de 19 pulgadas.
- Soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1440
- Soporta monitores SVGA, VGA o MultiSync
- No requiere software ni procedimientos complicados de configuración
- Conmuta entre puertos mediante OSD, botones interruptores o comandos con teclas rápidas del teclado
- Incluye la función de exploración automática
- La seguridad por contraseña garantiza que sólo el personal autorizado tenga acceso a las computadoras conectadas
- Emulación de teclado y mouse para arranque confiable de la computadora; trabaja en todos los sistemas operativos

Destacado

- Ultra-Compacta – ocupa sólo 1U de espacio en rack
- No requiere software o configuración complicada -- simplemente conecte y use
- Se puede colocar virtualmente en cualquier sitio (no requiere energía de CA)
- Se adapta a aplicaciones de rack, apilado, bajo el monitor o de escritorio
- Incluye accesorios para instalación en rack

Requisitos del Sistema

- Teclado y mouse PS/2
- Computadora con PS/2 o USB (Se requiere el adaptador B015-000 PS/2 a USB para computadoras con USB)
- 1 Juego de cables de KVM para PS/2 serie P753 para cada computadora conectada
- Compatible con todos los principales sistemas operativos excepto Mac y Sun

El Paquete Incluye

- Multiplexor KVM de 8 puertos (listo para montar en rack).
- Patas de bloqueo (para aplicaciones que no se montan en rack).
- Adaptador de CA opcional.
- Manual del usuario.

- Compatible con la mayoría de los mouses, incluyendo mouse de rodado
- 2 LEDs por puerto: uno indica cuando la computadora se encuentra conectada y encendida, el otro indica cuando la computadora tiene la atención del KVM
- Compatible con todos los principales sistemas operativos excepto Mac y Sun
- Gabinete para uso pesado construido de acero

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332043573
Consola	No
Max CPU	512
Vista posterior del producto	B007-008-rear.pdf
FÍSICAS	
Color	Negro
Monitor LCD (cm)	Not Applicable
Monitor LCD (pulgadas)	No corresponde
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.24 x 57.15 x 25.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.00 x 22.50 x 10.00
Peso de Envío (kg)	3.63
Peso de Envío (lb)	8.00
AMBIENTALES	
BTUs	50Hz, 8,9 / 60Hz, 8,5
COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones de Presión, Teclas Rápidas, OSD
Acceso IP Remoto	Sí
CONEXIONES	
Puertos	8
Conexiones para PC / Servidor	VGA; USB; PS/2
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Número de Usuarios	1



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Certificado Seguro por NIAP	No
KVM Cat5	No
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2019 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.