

## NetDirector 8-Port 1U Rack-Mount Console KVM Switch with 17-in. LCD

NÚMERO DE MODELO: B020-008-17



Controla hasta 8 computadoras con un solo KVM con consola integrada. Este KVM es una solución inteligente para el control seguro y centralizado de servidores que ahorra espacio de rack y dinero.

### Características

#### Ahorra espacio valioso y dinero

- Combina un KVM de 8 puertos, teclado completo, monitor LCD de 17" y touchpad en una gaveta para instalación en 1U rack
- Se instala en un rack de 19" de ancho y 61 cm ~ 94 cm [24" ~ 37"] de profundidad
- Le proporciona control de hasta 8 computadoras / servidores desde una sola consola fácilmente accesible— ideal cuando el espacio de rack es una prioridad
- La pantalla abatible y plegable evita que la consola bloquee el acceso a los equipos de rack cuando no se encuentra en uso.
- Elimina la necesidad de comprar por separado monitores, teclados y mouses costosos para cada computadora / servidor.

#### Simplifica las tareas de TI

- Alterna rápida y fácilmente entre 8 puertos mediante los botones en la consola, la visualización en la pantalla o los comandos de teclas rápidas del teclado
- Conexión y desconexión directa; agregue o quite computadoras sin apagar el KVM
- El modo de escaneo automático realiza una secuencia automática de todos los puertos activos a los que puede acceder el usuario.

#### Gran Pantalla LCD de 17"

- La amplia pantalla hace que sea más fácil realizar varias tareas.
- Soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024
- La emulación DDC permite que los parámetros de video de cada computadora se ajusten automáticamente para una salida óptima a la pantalla LCD.

#### Seguridad con contraseña de múltiples niveles

- Mejora la seguridad limitando el acceso a un administrador y hasta 4 usuarios locales
- Cierre de sesión de dos niveles para el cierre de sesión manual o el cierre de sesión automático una

### Destacado

- Sistema completo de control de red en un solo espacio de bastidor de 1U ? incluye teclado, pantalla LCD de 17", touchpad, teclado numérico y capacidad de conmutación KVM de 8 puertos
- Calidad de video superior: 1280 x 1024
- Dos niveles de protección por contraseña (administrador/usuario)
- Encadene multiplexores KVM B022-016 adicionales para controlar hasta 504 servidores
- Los cables Super Flex 3 en 1 hacen muy sencillo el manejo de los cables
- Puerto opcional de consola para conexión IP

### Requisitos del Sistema

- PS/2 or USB computer
- (1) P774-Series (PS/2) or P776-Series (USB) KVM Cable Kit is required for each connected computer/server
- Compatible with all major operating systems (special keys on Mac and Sun keyboards are supported)
- Power consumption: 120V, 60Hz, 22.8W; 230V, 50Hz, 24W

### El Paquete Incluye

- Multiplexor KVM de 8 puertos con pantalla LCD de 17
- Adaptador USB a PS/2 B015-000 (1)
- Adaptador y cordón de CA
- Cable de actualización de firmware
- Manual del propietario (CD) con guía de inicio rápido

vez que haya transcurrido el período de tiempo definido por el usuario

**Capacidad de expansión y confiabilidad duradera**

- Aumente la cantidad de computadoras conectadas hasta a 256 a través de la conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08.
- Incluye puertos adicionales para monitor VGA HD15 y mouse / teclado PS/2, para conectar una consola externa o una unidad de acceso remoto de IP B051-000 de Tripp Lite
- Compatible con todos los principales sistemas operativos para fácil integración en su estructura existente (no soporta teclas especiales en teclados Mac y Sun)
- El firmware puede ser actualizado fácilmente con el cable y la herramienta incluidos
- El gabinete de acero para cargas demandantes soporta el uso frecuente.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332125385
Consola	Sí
Max CPU	8
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1280 x 1024 @60Hz
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V CA; 140V CA; 200V CA; 208V CA; 220V CA; 230V CA; 240V CA
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (0.8A) / 230V (0.4A)
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	22.80
Detalle de Consumo de Energía	(22.8W at 120V, 60Hz) / (24W at 230V, 50Hz)
CONEXIONES	
Número de Puertos	8
Puertos de Computadora / Servidor	(x8) HD15 (Hembra)
Conexiones para PC / Servidor	PS/2; USB; VGA
Lado A - Conector 1	(8) HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	(2) 6 PINES (HEMBRA); (1) HD15 (HEMBRA); (1) RJ11 (HEMBRA)
FÍSICAS	



Powering Business Worldwide



Color	Negro
Monitor LCD (cm)	43.18
Monitor LCD (pulgadas)	17
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.40 x 26.75 x 28.25
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.72 x 67.94 x 71.76
Peso de Envío (lb)	38.80
Peso de Envío (kg)	17.60
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 17.000 x 24.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 42.55 x 60.96
<b>AMBIENTALES</b>	
Humedad Relativa	0% TO 80% RH
Temperatura de Operación	32 DEGREES TO 120 DEGREES F
BTUs	76.1 BTUs at 120V, 50Hz or 83.98 BTUs at 230V, 50Hz
<b>COMUNICACIONES</b>	
Control de Puerto	Botones de Presión, Teclas Rápidas, OSD
Acceso IP Remoto	No
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Certificado Seguro por NIAP	No
Número de Usuarios	1
Auto-exploración (S,N)	Y
Duración de la Auto-exploración	1-255 Segundos
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA C22.2; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); FCC Parte 15 Clase A (EE UU); Trade Agreements Act (TAA)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard  
 Cleveland, OH 44122  
 United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
 are the property of their respective owners.