

Consola para instalación en 1U de rack con LCD de 48 cm (19")

NÚMERO DE MODELO: **B021-000-17**



General

La consola B021-000-17 de Tripp Lite para instalar en 1U de rack tiene un panel LCD integrado de 48 cm (19 pulgadas), teclado completo de 88 teclas y touch pad, todo en un gabinete para instalación en rack 1U. El juego de cable KVM incluido permite la conexión a un KVM o una computadora PS/2 y se incluye un adaptador de PS/2 a USB, que puede usarse para conectar a un KVM o computadora USB. La unidad cuenta con un puerto USB 2.0 para conexión de un Periférico USB, como una memoria flash, lector de tarjeta CAC, etc. Su equipo periférico se conecta al puerto USB tipo A en el frente de la unidad y su computadora se conecta al puerto USB tipo A en la parte posterior de la unidad usando un cable Serie UR020 tipo A M/M. Gabinete para cargas demandantes construido en acero. Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Características

- Diseño de gaveta ahorrador de espacio para instalación 1U en rack de 48 cm (19 pulgadas)
- Presenta un panel a color, de matriz activa LCD TFT de 19"
- Cuenta con un puerto USB para conexión de un periférico USB, como una memoria flash, lector de tarjeta CAC, etc.
- Soporta resoluciones de hasta 1366 x 768
- El adaptador PS/2 a USB incluido permite la conexión a un KVM o computadora USB
- Modo de suspensión cuando la cubierta del monitor está cerrada
- Entrada de 120/240 VCA
- Gabinete para cargas demandantes construido de acero
- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Destacado

- Controle toda una red en sólo un 1U de espacio de rack; incluye teclado, pantalla LCD de 48 cm (19 pulgadas) y touch pad
- Incluye un puerto USB 2.0 para conexión de un periférico USB, como una memoria flash, lector de tarjeta CAC, etc.
- Se conecta a un KVM o servidor PS/2 o USB
- Soporta resoluciones de video de hasta 1366 x 768.
- Para instalación en sistemas de rack de 48 cm (19 pulgadas) (1U), de 27 a 42 pulgadas de profundidad
- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Requisitos del Sistema

- Computadora o KVM con un puerto para monitor VGA y puertos USB o PS/2 para teclado/mouse

El Paquete Incluye

- 1- Consola para Instalación en Rack B021-000-17 1U
- 1- Juego de Cable KVM (HD15M a HD15M + 2 PS/2 Macho)
- 1- Adaptador PS/2 a USB
- 1- Cable de alimentación C1 a 13-5P
- 1- Manual del usuario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332125279
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (1.2A) / 230V (0.7A)
Tomacorrientes para Alimentación de Energía	IEC-320-C14
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Green (CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)
Instalable en Rack	Sí
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.75 x 59.69 x 82.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.20 x 23.50 x 32.40
Peso de Envío (kg)	17.96
Peso de Envío (lb)	39.60
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.7 x 17.7 x 28.4
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	12.70
Peso de la Unidad (lb)	28
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32 to 104 F (0 to 40 C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4 to 140 F (-20 to 60 C)
Humedad Relativa	20% to 90% RH, Non-Condensing
BTUs	(Modo en Línea) 102 BTU/Hr / (Modo en Espera) 17.06 BTU/Hr
Consumo de Energía (Watts)	(Line Mode) 30W / (Standby Mode) 5W



COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	1
Conexiones para PC / Servidor	VGA; USB; PS/2
Lado A - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2; USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Número de Usuarios	1
Certificado Seguro por NIAP	No
Máxima Resolución de Video Soportada	1366 x 768 @ 60Hz
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Controlador Requerido	No
KVM Cat5	No
Tecnología	PS/2; USB; VGA / SVGA
(ESP) Consola Integrada	
Tamaño de Pantalla de Consola (pulgadas)	19
Relación de Aspecto de Pantalla de la Consola	16:9
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL 60950-1 (EE. UU.), CAN/CSA (Canadá), FCC Parte 15 Clase A, CE, IEC 60950-1
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año