La mayoría de los dispositivos fuente HDMI son capaces de proporcionar la energía necesaria para la operación del switch. Si se requiere energía adicional, puede utilizarse una fuente de alimentación de 5V 2A CD (no incluida) con una clavija de salida de 3.5 x 1.35 mm con una punta positiva y un casquillo negativo.

Mini Switch HDMI de 3 Puertos con Control Remoto - 4K (HDMI H / 3xH), 3D, HDCP 1.4, EDID

NÚMERO DE MODELO: **B119-003-UHD-MN**

Conecte 3 dispositivos fuente HDMI a un solo monitor HDMI y conmute hacia atrás y hacia adelante entre ellos.

Destacado

- Alterne entre dispositivos fuente usando botones o el control remoto incluido
- Cambia al siguiente puerto cuando se apaga el dispositivo actual
- Soporta resoluciones de UHD de hasta 4K @ 30 Hz para un video nítido
- Soporta DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Requisitos del Sistema

- Dispositivos y monitor equipados con HDMI

El Paquete Incluye

- Switch Mini HDMI de 3 Puertos B119-003-UHD-MN
- Control remoto
- Extensor receptor IR
- Manual del Propietario

General

El Switch Mini HDMI de 3 Puertos B119-003-UHD-MN le permite conectar tres dispositivos fuente de HDMI a un puerto en un monitor HDMI y alternar entre ellos. Por ejemplo, puede conectar su reproductor Blu-ray player, sistema de videojuego y DVR de cable / satélite a un puerto HDMI en su televisor de alta definición. O puede conectar tres computadoras o centros de medios a un monitor para mostrar anuncios digitales o dar presentaciones.
Alterne entre dispositivos fuente usando botones en la unidad o el control remoto incluido. El receptor extensor IR incluido le permite ocultar la unidad de la vista mientras se mantiene capaz de alternar dispositivos hasta a 4.88 m [16 pies] usando el control remoto. Cuando el dispositivo en uso se apaga, la unidad cambia automáticamente al siguiente dispositivo encendido.
El B119-003-UHD-MN asegura aplicaciones de audio y video de alta calidad con resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] hasta 34K @ 30 Hz (3840 x 2160) y Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal), así como DTS-HD, Dolby True-HD y audio de sonido envolvente de 7.1 canales. Es compatible con 3D, HDCP y EDID La funcionalidad sin complicaciones no requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa. Se configura en segundos.

Características

Conecta 3 dispositivos HDMI a 1 Pantalla HDMI Alterne entre dispositivos fuente usando botones en la unidad o el control remoto incluido.Ideal para aplicaciones de audio/video domésticas, presentaciones y señalización digital.El extensor receptor IR incluido le permite controlar dispositivos desde una distancia usando el control remotoCuando el dispositivo en uso se apaga, conmuta automáticamente al siguiente dispositivo disponible

Cuenta con Audio y Video de Primera Línea Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] hasta 4K @ 30 Hz (3840 x 2160)Soporta Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal)Compatible con sonido envolvente de 7.1 canales, audio de DTS-HD y Dolby True HDCompatible con 3D, HDCP 1.4 y EDID

Se Configura en Segundos Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189233
Tecnología	HDMI; IR
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K @ 30Hz (3840 x 2160)
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
AUDIO	
Especificación de Audio	DTS-HD, Dolby TrueHD y Sonido Envolvente de 7.1 Canales
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
POTENCIA	
Tipo de Fuente de Alimentación	USB
Consumo de Energía (Watts)	1
CONEXIONES	
Número de Puertos	3
Lado A - Conector 1	(3) HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Entrada x Salida	3 x 1
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Rojo (1, 2, 3)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	5.30 x 2.70 x 1.00
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	13.46 x 6.86 x 2.54

Peso de Envío (lb)	0.26
Peso de Envío (kg)	0.12
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.700 x 3.200 x 2.300
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.12
Peso de la Unidad (kg)	0.05
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 ºC a 80 ºC [14 ºF a 176 ºF]
BTUs	3.4 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
Soporta Extensión IR Remota	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Selección de Puerto	Botón de Presión
Especificación HDCP	1.4
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.