

La mayoría de los dispositivos fuente HDMI son capaces de proporcionar la energía necesaria para la operación del switch. Si se requiere energía adicional, puede utilizarse una fuente de alimentación de 5V 2A CD (no incluida) con una clavija de salida de 3.5 x 1.35 mm con una punta positiva y un casquillo negativo.

## Mini Switch HDMI de 3 Puertos con Control Remoto - 4K (HDMI H / 3xH), 3D, HDCP 1.4, EDID

NÚMERO DE MODELO: B119-003-UHD-MN



Conecte 3 dispositivos fuente HDMI a un solo monitor HDMI y conmute hacia atrás y hacia adelante entre ellos.

### General

El Switch Mini HDMI de 3 Puertos B119-003-UHD-MN le permite conectar tres dispositivos fuente de HDMI a un puerto en un monitor HDMI y alternar entre ellos. Por ejemplo, puede conectar su reproductor Blu-ray player, sistema de videojuego y DVR de cable / satélite a un puerto HDMI en su televisor de alta definición. O puede conectar tres computadoras o centros de medios a un monitor para mostrar anuncios digitales o dar presentaciones.

Alterne entre dispositivos fuente usando botones en la unidad o el control remoto incluido. El receptor extensor IR incluido le permite ocultar la unidad de la vista mientras se mantiene capaz de alternar dispositivos hasta a 4.88 m [16 pies] usando el control remoto. Cuando el dispositivo en uso se apaga, la unidad cambia automáticamente al siguiente dispositivo encendido.

El B119-003-UHD-MN asegura aplicaciones de audio y video de alta calidad con resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] hasta 34K @ 30 Hz (3840 x 2160) y Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal), así como DTS-HD, Dolby True-HD y audio de sonido envolvente de 7.1 canales. Es compatible con 3D, HDCP y EDID La funcionalidad sin complicaciones no requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa. Se configura en segundos.

### Características

**Conecta 3 dispositivos HDMI a 1 Pantalla HDMI**Alterne entre dispositivos fuente usando botones en la unidad o el control remoto incluido. Ideal para aplicaciones de audio/video domésticas, presentaciones y señalización digital. El extensor receptor IR incluido le permite controlar dispositivos desde una distancia usando el control remoto. Cuando el dispositivo en uso se apaga, conmuta automáticamente al siguiente dispositivo disponible

**Cuenta con Audio y Video de Primera Línea**Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] hasta 4K @ 30 Hz (3840 x 2160)Soporta Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal)Compatible con sonido envolvente de 7.1 canales, audio de DTS-HD y Dolby True HDCompatible con 3D, HDCP 1.4 y EDID

**Se Configura en Segundos**Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Destacado

- Alterne entre dispositivos fuente usando botones o el control remoto incluido
- Cambia al siguiente puerto cuando se apaga el dispositivo actual
- Soporta resoluciones de UHD de hasta 4K @ 30 Hz para un video nítido
- Soporta DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Requisitos del Sistema

- Dispositivos y monitor equipados con HDMI

### El Paquete Incluye

- Switch Mini HDMI de 3 Puertos B119-003-UHD-MN
- Control remoto
- Extensor receptor IR
- Manual del Propietario

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332189233
Tipo de Producto	Switch
Tecnología	HDMI; IR
<b>VIDEO</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K @ 30Hz (3840 x 2160)
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
<b>AUDIO</b>	
Especificación de Audio	DTS-HD, Dolby TrueHD y Sonido Envolverte de 7.1 Canales
<b>ENTRADA</b>	
Alimentado por el Bus	Sí
<b>POTENCIA</b>	
Tipo de Fuente de Alimentación	USB
Consumo de Energía (Watts)	1
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	3
Lado A - Conector 1	(3) HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Entrada x Salida	3 x 1
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Rojo (1, 2, 3)
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.30 x 2.70 x 1.00



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.46 x 6.86 x 2.54
Peso de Envío (lb)	0.26
Peso de Envío (kg)	0.12
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.700 x 3.200 x 2.300
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.12
Peso de la Unidad (kg)	0.05
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
BTUs	3.4 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Compatible con EDID	Sí
Soporta Extensión IR Remota	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Selección de Puerto	Botón de Presión
Especificación HDCP	1.4
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.