


## Soporte Cuádruple de Escritorio Articulado de Brazo Flexible de Movimiento Completo para Monitores de 13" a 27"

NÚMERO DE MODELO: DDR1327SQFC



Instale hasta 4 monitores fuera de la superficie de su escritorio, mesa o estación de trabajo para liberar espacio valioso. Ideal para uso en el hogar o la oficina.

### General

La Abrazadera Cuádruple de Escritorio con Brazos Flexibles de Movimiento Completo compatible con VESA DDR1327SQFC se acopla a su escritorio, mesa o estación de trabajo, permitiéndole instalar hasta cuatro monitores sobre ella y liberar valioso espacio. Ideal para casa y oficina, el DDR1327SQFC se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 13" a 27".

Los brazos giratorios de movimiento completo pueden ajustarse independientemente en ángulos para proporcionarle la máxima flexibilidad al posicionar sus monitores para adaptarse a su ambiente y nivel de comodidad. Acerque una pantalla a usted y empuje las pantallas cuando no estén en uso. Una capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a 15° minimiza el reflejo y proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos. Una rotación de 360° le permite ver su monitor en orientación vertical u horizontal.

La durable abrazadera se acopla a la mayoría de las superficies plana de hasta 89 mm [3.5"] de espesor con un agarre firme o puede instalarla usando un orificio en el escritorio de hasta 70 mm [2.75"] de diámetro. Cada brazo giratorio soporta hasta 10 kg [22 lb]. El marco completamente metálico con acabado de pintura en polvo resistente a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con cualquier decoración. Incluye los accesorios necesarios para instalación. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 75 x 75 mm, 75 mm x 100 mm, 100 x 75 mm y 100 x 100 mm

### Características

**Se Adapta a la Mayoría de los Escritorios, Mesas y Estaciones de Trabajo** Se sujeta firmemente a la mayoría de las superficies planas de 10 mm a 89 mm [0.4" a 3.5"] para instalar hasta 4 monitores. Se acopla además a un escritorio usando un orificio en la superficie de 10 mm a 70 mm [0.4" a 2.75"] de diámetro. Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 13" a 27". Los brazos giratorios ajustan independientemente el ángulo. Ideal para uso en el hogar y oficina.

**Conveniente Ajuste de Un Toque** La capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a +15° proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos. Rotación completa de 360° para visualización vertical u horizontal.

**Durable Construcción Metálica** Cada brazo giratorio soporta hasta 10 kg [22 lb]. El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Los cables de pantalla se sujetan al soporte para reducir el desorden.

### Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 13" a 27"
- Ajuste de un toque para una cómoda visualización
- Giro de 180° e inclinación de -15° a +15° para un amplio rango de movimientos
- Cada brazo giratorio soporta hasta 10 kg [22 lb]

### El Paquete Incluye

- (2) Conjuntos de soportes adaptadores
- Poste superior
- Poste inferior
- Conector
- Conjunto de abrazadera de escritorio
- (16) Tornillos M4
- (16) Tornillos M5
- (16) Arandelas D5
- Placa de base
- Almohadilla
- Llave hexagonal de 3 mm
- Llave hexagonal de 4 mm
- Manual del Propietario

Cumple con VESA Soporta los siguientes patrones de orificios para instalación de VESA: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm y 100 x 100 mm

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332184870
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	100 x 100; 100x75; 75x100; 75 x 75
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Abrazadera de Escritorio
Grados de Movimiento	Inclinación -15°/+15°; Giro de 180°; Rotación de 360°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	13
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	33.02
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	27
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	68.58
Capacidad de Peso Máximo (lb)	22
Capacidad de Peso Máximo (kg)	10
Número de Pantallas	4
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.80 x 22.60 x 11.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.27 x 57.40 x 28.19
Peso de Envío (lb)	17.00
Peso de Envío (kg)	7.71
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	34.650 x 33.620 x 4.530
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	88,01 x 85,39 x 11,50
Peso de la Unidad (lb)	13.4
Peso de la Unidad (kg)	6.08
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Manejo de Cable	Sí



Powering Business Worldwide



Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.