


Soporte Rodante para TV o Monitor – Para TVs y Monitores Planos o Curvos de 32" a 70"

NÚMERO DE MODELO: **DMCS3270XP**



El soporte móvil de altura ajustable para TV cuelga un televisor o monitor de pantalla plana o curva y periféricos, como un reproductor Blu-ray™, laptop y cámara web.

General

El Carro Móvil para TV DMCS3270XP le permite instalar una televisión, monitor u otra pantalla de panel plano o curvo y moverla de un cuarto a otro para mejor visualización o contra una pared fuera del paso cuando no se use. Recomendados para salones de clases, salas de lectura, oficinas, auditorios y salas de conferencias, el soporte móvil de altura ajustable se adapta a la mayoría de las pantallas de 32" a 70". Puede ajustar la altura de este soporte rodante para TV de servicio pesado de 1.19 m a 2.07 m [47" a 81.5"]. También puede girar la pantalla para visualización vertical u horizontal. Ruede la unidad con muy poco esfuerzo a la ubicación y ángulo de visualización adecuados sobre ruedas giratorias robustas de tres pulgadas que se mueven suavemente a través de puertas y umbrales. Las cuatro ruedas se aseguran para mantener el soporte firme en su posición.

Una repisa instalada arriba de la pantalla soporta proyectores, cámaras web y laptops. Una repisa inferior soporta hasta 5 kg [11 lb] y sostiene otros componentes de audio y video, como un reproductor Blu-ray. La durable construcción de aluminio y acero soporta hasta 68 kg [150 lb]. Los soportes del adaptador pueden ajustarse para adaptarse a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm y 600 x 400 mm

Características

Este Soporte de Pantalla de Altura Ajustable Se Puede Mover Fácilmente de una Habitación a Otra Soporte móvil para TVs, monitores y otras pantallas planas o curvas Recomendado para salones de clases, salas de lectura, oficinas, auditorios y salas de conferencias Se adapta a la mayoría de las pantallas de 32" a 70".

Flexibles Funciones que Cumplen sus Especificaciones La altura se ajusta de 1.19 a 2 m [47" a 81.5"] Gira la pantalla para una visualización vertical u horizontal.

Se Desplaza Sobre Robustas Ruedas Metálicas Las ruedas giratorias de 3" se desplazan suavemente a través de puertas y umbrales Todas las ruedas se aseguran para mantener el soporte en su posición mientras está en reposo

Construcción Duradera Hecho de aluminio y acero La repisa superior soporta proyectores, cámaras web y laptops Una repisa inferior soporta otros componentes de audio y video, como un reproductor Blu-ray. Soporta hasta 68 kg [150 lb]. El estante para laptop soporta hasta 5 kg [11 lb]

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas de panel plano o curvo de 32" a 70"
- Diseñado para instalación vertical u horizontal
- La altura se ajusta de 1.19 a 2 m [47" a 81.5"]
- Ruedas giratorias de 3" que se pueden asegurar para un fácil desplazamiento
- Soporta hasta 68 kg [150 lb]. El estante para laptop soporta hasta 5 kg [11 lb]

El Paquete Incluye

- Base central
- Pata izquierda
- Pata derecha
- Cubierta izquierda
- Cubierta derecha
- Placa de soporte
- Placa universal
- (2) Cubiertas de plástico
- (2) Soportes adaptadores
- Columna
- Manija de plástico
- Cubierta superior
- Placa de conexión
- Repisa para cámara
- Repisa para DVD
- (8) Arandelas
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Tornillos M8 x 50
- (8) Tornillos M6 x 16
- (3) Tornillos M6 x 25
- (7) Tornillos M4 x 6
- (2) Tornillos M6 x 14
- (6) Tornillos M6 x 8
- (4) Tornillos M8 x 25
- (2) Tornillos M5 x 8
- (8) Espaciadores pequeños
- (8) Espaciadores grandes



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Cumple con VESA Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios VESA: 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 300 y 600 x 400

- Llave Allen
- Llave
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332203328
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV; Proyector
FÍSICAS	
Color	Negro; Plateado
Material de Construcción	Aluminio, Acero
Patrón VESA (mm)	200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x200; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Piso
Grados de Movimiento	Rotación de 360°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	32
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	81.28
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	70
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	177.8
Capacidad de Peso Máximo (lb)	150
Capacidad de Peso Máximo (kg)	68
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.65 x 20.87 x 44.72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	24.51 x 53.01 x 113.59
Peso de Envío (lb)	59.00
Peso de Envío (kg)	26.76
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	81.500 x 32.600 x 27.600
Peso de la Unidad (lb)	46.2
Peso de la Unidad (kg)	20.96
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	

Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
Administración del Cableado Incorporada	No
Ruedas Preinstaladas	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.