


Soporte Rodante para TV o Monitor – para TVs y monitores de 37” a 70” - Edición Clásica

NÚMERO DE MODELO: **DMCS3770L**



El soporte móvil para TV le permite mover una pantalla plana instalada con sus componentes de un cuarto a otro sobre ruedas metálicas.

Características

Mueva Su Pantalla Plana y Componentes A Donde Quiera que los Desee El Soporte Móvil para Pantalla TV DMCS3770L le permite instalar un televisor o monitor de pantalla plana y sus componentes (reproductor Blu-ray, laptop, cámara web, DVR) y después rodarlos con seguridad y suavemente de habitación en habitación o de una esquina de la habitación a otra. El soporte rodante de TV se recomienda para salones de clases, salas de lectura, oficinas, auditorios, salas de conferencias y otras instalaciones donde necesite que su equipo de audio y video sea móvil. Soporta hasta 40 kg [88 lb]

Diseñado para Satisfacer una Amplia Variedad de Aplicaciones El soporte móvil de piso de altura regulable para TV se adapta a la mayoría de las pantallas LCD, plasma y otras de panel plano de 37" a 70". Su durable bastidor de aluminio y acero soporta hasta 40 kg [88 lb]. Usted puede subir o bajar la altura de la pantalla de 133.35 a 171.45 cm [52.5" a 67.5"] encima del piso y ajustar la pantalla a un ángulo de visualización apropiado de -10° a +10°.

Se Mueve Fácilmente de Un Sitio a Otro sobre Robustas Ruedas Metálicas El carro móvil para TV con ruedas se desplaza prácticamente sin esfuerzo a la ubicación y ángulo de visualización correctos sobre robustas ruedas giratorias de goma de 10.1 cm [4"] que se desplazan suavemente en cualquier dirección a través de puertas y umbrales. Las ruedas traseras se aseguran para mantener el soporte en su posición mientras está en reposo. Los cables de equipo se conducen a través de los postes telescópicos del soporte para mantenerlos organizados y fuera del paso durante el transporte.

Conveniente Repisa Sujeta los Componentes en su Sitio Una repisa de altura ajustable colocada debajo de la pantalla sostiene varios componentes de audio y video, como un reproductor Blu-ray, laptop, cámara web, caja de cable, DVR o sistema de videojuego. La repisa mide 29 x 49 cm [11" x 19"] y soporta hasta 10 kg [22 lb].

Cumple con los Estándares de VESA El DMCS3770L se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones estándar de orificios de instalación: 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300 mm, 300 x 400, 400 x 200 mm, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 300 y 600 x 400 mm.

5 Años de Garantía y Diseño Ambientalmente Responsable El DMCS3770L viene con una garantía de 5 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones de RoHS, demostrando el compromiso de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental.

Destacado

- Se adapta a las pantallas planas más populares de 37" a 70"
- Se mueve fácilmente a través de puertas sobre durables ruedas de metal
- La pantalla se ajusta de 133.35 a 171.45 cm [52.5" a 67.5"] de altura para el ángulo de visión más cómodo
- La repisa ajustable soporta una laptop, reproductor de Blu-ray, cámara web y otros componentes necesarios
- Robusta construcción de aluminio y acero fabricada para soportar el movimiento frecuente
- Soporta hasta 40 kg [88 lb]

Aplicaciones

- Instale un televisor grande de pantalla plana y reproductor de Blu-ray para mostrar videos promocionales en exhibiciones comerciales
- Ruede una combinación de TV / reproductor Blu-ray de un salón de clases a otro para compartir videos educativos con los estudiantes
- Conecte una cámara web a un monitor de pantalla plana para teleconferencias en salas de juntas corporativas

El Paquete Incluye

- Pata izquierda
- Pata derecha
- Cubierta izquierda
- Cubierta derecha
- Base central
- (2) Ruedas delanteras
- (2) Ruedas traseras con bloqueo
- (2) Postes telescópicos
- (6) Tapas de orificio
- Placa universal
- Repisa para DVD
- (2) Soportes
- (2) Brazos de instalación
- (2) Tapas para tornillo de repisa
- Accesorios diversos

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332213471
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Aluminio, Acero
Patrón VESA (mm)	200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400
Movimiento	Inclinación
Ubicación de Instalación	Piso
Grados de Movimiento	-10° a +10°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	37
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	93.98
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	70
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	177.8
Capacidad de Peso Máximo (lb)	88
Capacidad de Peso Máximo (kg)	40
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.10 x 19.10 x 40.80
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.87 x 48.51 x 103.63
Peso de Envío (lb)	38.20
Peso de Envío (kg)	17.33
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	67.500 x 27.600 x 27.900
Peso de la Unidad (lb)	35.50
Peso de la Unidad (kg)	16.10
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
Administración del Cableado Incorporada	No
Ruedas Preinstaladas	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.