


## Soporte de pared fijo para TV y monitores de 37" a 70"

NÚMERO DE MODELO: DWF3770L



El soporte de bajo perfil cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

### General

El Soporte de Pared Fijo Compatible con VESA DWF3770L le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70". El soporte de bajo perfil se oculta detrás de la pantalla para dar un aspecto elegante y profesional. El bastidor es abierto para fácil acceso a la pared. Los rieles de instalación se ajustan horizontalmente para compensar el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación precisa de la pantalla. El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 65 kg [143 lb]. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 700 x 300 mm, 700 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x 400 mm.

### Características

**Instala Su TV o Monitor en la Pared** Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 37" a 70". Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes. Se instala fuera de la vista detrás de la pantalla para una apariencia elegante y profesional. Incluye los accesorios necesarios para su instalación.

**Durable Construcción Metálica** Soporta hasta 65 kg [143 lb]. El bastidor abierto permite fácil acceso a la pared. Los rieles de instalación se ajustan para compensar el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado para la nivelación precisa de la pantalla. Acabado de pintura en polvo resistente a arañazos.

**Cumple con VESA** Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios de VESA: 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 700 x 300 mm, 700 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x 400 mm.

## Especificaciones

### GENERALIDADES

### Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70"
- Cuelga fuera de la vista para una apariencia elegante y profesional
- Los rieles de instalación se ajustan para compensar los travesaños de la pared descentrados
- Soporta hasta 65 kg [143 lb].

### El Paquete Incluye

- Placa de pared
- (2) Soportes adaptadores
- Barra de seguridad
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Arandelas
- (8) Espaciadores pequeños
- (4) Espaciadores grandes
- (4) Tornillos de anclaje
- (4) Taquetes para concreto
- (4) Arandelas D6
- Manual del Propietario

Código UPC	037332181701
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x200; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400; 700x300; 700x400; 800x300; 800 x 400
Movimiento	Fijo
Ubicación de Instalación	Pared
Grados de Movimiento	Fijo
Distancia a la Pared (pulg.)	1.18
Distancia a la Pared (cm)	3
Distancia a la Pared (mm)	30
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	37
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	93.98
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	70
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	177.8
Capacidad de Peso Máximo (lb)	143
Capacidad de Peso Máximo (kg)	65
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.30 x 1.75 x 35.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	16.00 x 4.44 x 90.17
Peso de Envío (lb)	5.00
Peso de Envío (kg)	2.27
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	17.320 x 34.250 x 0.760
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	44 x 86.86 x 1.93
Peso de la Unidad (lb)	3.40
Peso de la Unidad (kg)	1.54
Requiere Ensamble	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; ALCANCE
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.