


Soporte de pared fijo para TV y monitores de 45" a 85"

NÚMERO DE MODELO: **DWF4585X**



El soporte de bajo perfil cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

General

El Soporte de Pared Fijo Compatible con VESA DWF4585X le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 45" a 85". El soporte de bajo perfil se oculta detrás de la pantalla para dar un aspecto elegante y profesional. El bastidor es abierto para fácil acceso a la pared. Los rieles de instalación se ajustan horizontalmente para compensar el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación precisa de la pantalla. El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 90.7 kg. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x 400 mm.

Características

Instala Su TV o Monitor en la Pared Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 45" a 85". Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes. Se instala fuera de la vista detrás de la pantalla para una apariencia elegante y profesional. Incluye los accesorios necesarios para su instalación.

Durable Construcción Metálica Soporta hasta 91 kg [200 lb]. El bastidor abierto permite fácil acceso a la pared. Los rieles de instalación se ajustan para compensar el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado para la nivelación precisa de la pantalla. Acabado de pintura en polvo resistente a arañazos.

Cumple con VESA Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios VESA: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x 400 mm.

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 45" a 85"
- Cuelga fuera de la vista para una apariencia elegante y profesional
- Los rieles de instalación se ajustan para compensar los travesaños de la pared descentrados
- Soporta hasta 91 kg [200 lb]

El Paquete Incluye

- Placa de pared
- (2) Soportes adaptadores
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Arandelas
- (8) Espaciadores pequeños
- (4) Espaciadores grandes
- (6) Tornillos de anclaje
- (6) Taquetes para concreto
- (6) Arandelas D6
- Manual del Propietario

Código UPC	037332186478
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400; 800x300; 800 x 400
Movimiento	Fijo
Ubicación de Instalación	Pared
Grados de Movimiento	Fijo
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	45
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	114.3
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	85
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	215.9
Capacidad de Peso Máximo (lb)	200
Capacidad de Peso Máximo (kg)	91
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 6.30 x 35.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 16.00 x 89.41
Peso de Envío (lb)	7.30
Peso de Envío (kg)	3.31
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	17.320 x 33.400 x 1.420
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	43.99 x 84.84 x 3.61
Peso de la Unidad (lb)	5.70
Peso de la Unidad (kg)	2.59
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Product Compliance	RoHS; RoHS3; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.