

Soporte de Pared Giratorio / Inclinable para TV y monitores de 37" a 70"

NÚMERO DE MODELO: **DWM3770X**



Cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes Gira y se inclina para proporcionar ángulos óptimos de visualización.

General

El Soporte de Pared Giratorio / Inclinable Compatible con VESA DWM3770X le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70".

El brazo articulado tiene seis pivotes que se ajustan independientemente en ángulos para proporcionarle la máxima flexibilidad al posicionar su pantalla para adaptarse a su ambiente y nivel de comodidad. Una capacidad de giro de 120°, inclinación de -15° a 15° y ajuste de nivel de pantalla de -3° to +3° minimiza el reflejo y proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos

El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 75 kg [165 lb]. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación precisa de la pantalla Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm y 600 x 400 mm

Características

Instala Su TV o Monitor en la Pared Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 37" a 70". Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes El brazo articulado con 6 pivotes ajusta el ángulo in forma independiente Incluye los accesorios necesarios para su instalación

Conveniente Ajuste de Un Toque La capacidad de giro de 120°, inclinación de -15° a 15° y ajuste de nivel de pantalla de -3° to +3° proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos

Durable Construcción Metálica Soporta hasta 75 kg [165 lb]. El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación precisa de la pantalla

Cumple con VESA Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios VESA: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm y 600 x 400 mm

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70"
- Ajuste de un toque para una cómoda visualización
- Giro de 120°, inclinación de -15° a +15° y ajuste de pantalla de -3° a +3°
- Soporta hasta 75 kg [165 lb].

El Paquete Incluye

- Instalación en pared
- Plantilla de montaje
- (2) Soportes adaptadores
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Arandelas
- (8) Espaciadores pequeños
- (4) Espaciadores grandes
- (6) Tornillos de anclaje
- (6) Taquetes para concreto
- (6) Arandelas D6
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187437
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	100 x 100; 100 x 200; 200 x 100; 200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x200; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Pared
Grados de Movimiento	Inclinación -15°/+15°; Giro de 120°; Ajuste de Nivel de -3°/+3°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	37
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	93.98
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	70
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	177.8
Capacidad de Peso Máximo (lb)	165
Capacidad de Peso Máximo (kg)	75
Extensión Mín/Máx del Brazo (pulg.)	4.57 mín a 20.63 máx
Extensión Mín. / Máx. del Brazo (cm)	116 (.) 524 (.)
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.40 x 9.50 x 27.90
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	11.18 x 24.13 x 70.87
Peso de Envío (lb)	20.60
Peso de Envío (kg)	9.34
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	17.320 x 23.620 x 20.620
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	44.0 x 60.1 x 52.4
Peso de la Unidad (lb)	17.38
Peso de la Unidad (kg)	7.88
Requiere Ensamble	Sí



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.