

Soporte de Pared Giratorio / Inclinable para TV y monitores de 60" a 100", Certificado por UL

NÚMERO DE MODELO: **DWM60100XX**



Cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes Gira y se inclina para proporcionar ángulos óptimos de visualización.

General

El Soporte de Pared Giratorio / Inclinable compatible con VESA DWM60100XX le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 60" a 100".

El brazo articulado tiene seis pivotes que se ajustan independientemente en ángulos para proporcionarle la máxima flexibilidad al posicionar su pantalla para adaptarse a su ambiente y nivel de comodidad. Una capacidad de giro de 90°, inclinación de -15° a 15° y ajuste de nivel de pantalla de -3° to +3° minimiza el reflejo y proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos

El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 125 kg [275 lb]. El bastidor es abierto para fácil acceso a la pared Los accesorios de instalación incluidos se adaptan a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, de 200 x 500 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 300 x 500 mm, 300 x 600 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 400 x 500 mm, 400 x 600 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 500 x 500 mm, 500 x 600 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 600 x 500 mm, 600 x 600 mm, 600 x 900 mm, 700 x 300 mm, 700 x 400 mm, 700 x 500 mm, 700 x 600 mm, 800 x 400 mm, 800 x 500 mm, 800 x 600 mm, 900 x 500 mm, 900 x 600 mm

Características

Instala Su TV o Monitor en la Pared Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 60" a 100" Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes El brazo articulado con 6 pivotes ajusta el ángulo in forma independiente Incluye los accesorios necesarios para su instalación Probado de acuerdo con el Estándar UL 2442

Ajuste Cómodo La capacidad de giro de 90°, inclinación de -15° a 15° y ajuste de nivel de pantalla de -3° to +3° proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos

Durable Construcción Metálica Soporta hasta 125 kg [275 lb] El bastidor abierto permite fácil acceso a la pared El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración El cable de pantalla se sujeta al soporte para reducir el desorden

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 60" a 100"
- Giro de 90°, inclinación de -15° a +15° y ajuste de pantalla de -3° a +3°
- Durable construcción de metal
- Soporta hasta 125 kg [275 lb]

El Paquete Incluye

- Instalación en pared
- Plantilla para pared
- (2) Soportes para pared
- (4) Guías para cable
- (4) Tornillos M4 x 6
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Arandelas
- (8) Espaciadores pequeños
- (4) Espaciadores grandes
- (4) Tornillos de anclaje
- (4) Taquetes para concreto
- (2) Arandelas D8
- Llave hexagonal
- Manual del Propietario

Cumple con VESA Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios VESA: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, de 200 x 500 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 300 x 500 mm, 300 x 600 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 400 x 500 mm, 400 x 600 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 500 x 500 mm, 500 x 600 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 600 x 500 mm, 600 x 600 mm, 600 x 900 mm, 700 x 300 mm, 700 x 400 mm, 700 x 500 mm, 700 x 600 mm, 800 x 400 mm, 800 x 500 mm, 800 x 600 mm, 900 x 500 mm, 900 x 600 mm

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332186591
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	200 x 200; 200x300; 200x400; 200x500; 300x200; 300 x 300; 300x400; 300x500; 300x600; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 400x500; 400x600; 500x200; 500x300; 500 x 400; 500x500; 500x600; 600x300; 600 x 400; 600x500; 600x600; 600 x 900; 700x300; 700x400; 700x500; 700x600; 800 x 400; 800x500; 800 x 600; 900x500; 900 x 600
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Pared
Grados de Movimiento	Inclinación -15°/+15°; Giro de 90°; Ajuste de Nivel de -3°/+3°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	60
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	152.4
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	100
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	254
Capacidad de Peso Máximo (lb)	275
Capacidad de Peso Máximo (kg)	125
Extensión Mín/Máx del Brazo (pulg.)	2.76 mín a 24.61 máx
Extensión Mín. / Máx. del Brazo (cm)	7.01 min to 62.51 max
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.14 x 23.35 x 46.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.98 x 59.31 x 116.84
Peso de Envío (lb)	38.10
Peso de Envío (kg)	17.28
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	24.200 x 36.500 x 24.620
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	61.5 x 92.7 x 62.5



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Peso de la Unidad (lb)	31.50
Peso de la Unidad (kg)	14.29
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL 2442
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.