

Cable de Alimentación para PDU, C13 a C14 - 10A, 250V, 18 AWG, 3.05 m [10 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P004-010



Este cable de alimentación de extensión para computadora conecta 2 dispositivos con conectores de alimentación C13 / C14 o extiende su conexión de alimentación en 3.05 m [10 pies].

Características

El Cable de Alimentación C14 a C13 Conecta Computadoras, Impresoras, Servidores y Otros Equipos

Este cable IEC-320-C14 a IEC-320-C13 está diseñado para un pequeño centro de datos, estación de trabajo de oficina y otras aplicaciones de bajo amperaje. Este cable C14 macho a C13 hembra se puede utilizar para alimentar una computadora, servidor o monitor; conectar un servidor o unidad a un sistema UPS o PDU; o ampliar una conexión existente hasta 3.05 m [10 pies]. La longitud de 3.05 m [10 pies] le permite gran flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorriente.

Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, impresoras y otros periféricos esenciales
- Agrega 3.05 m [10 pies] a su conexión de alimentación existente para proporcionar flexibilidad en la colocación de dispositivos
- Este cable de extensión estilo PDU de C13 a C14 es el reemplazo ideal para un cable desgastado o faltante

Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU alejado hasta 3.05 m [10 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 3.05 m [10 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación alejado de su estación de trabajo
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación faltante o desgastado.

El Paquete Incluye

- P004-010 – Cable de Alimentación C14 Macho a C13 Hembra, 3.05 m [10 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332164759
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; UPS; PDU
País / Región	Global
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	10
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14

Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.8mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	18
Wire Gauge (OD - mm ²)	0.82
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.10 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 18.03 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.74
Peso de Envío (kg)	0.34
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antibacterial	No
Clavija en Ángulo	No
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Cable de Alimentación en Espiral	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CSA (Canada); cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS; ALCANCE



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.