

## Cable de Alimentación para Computadora, C19 a NEMA 5-15P - Servicio Pesado, 15A, 125V, 14 AWG, 2.44 m [8 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P034-008



El adaptador C19 a 5-15P conecta dispositivos con conectores de alimentación C20 / NEMA 5-15R o extiende su conexión de alimentación en 2.44 m [8 pies].

### Características

#### Cable de Alimentación de Computadora para Servicio Pesado para Dispositivos que Requieren una Conexión de Gran Calibre

Este cable de alimentación para computadora C19 a 5-15P cuenta con alambre 14 AWG adecuado para conexiones de alta potencia, lo que es una solución confiable para aplicaciones de grandes servidores que requieren un cable de mayor especificación y mayor calibre. Puede utilizarse para conectar una computadora, servidor, monitor o disco a un sistema UPS o PDU o reemplazar o actualizar el cable de alimentación estándar suministrado por el fabricante del dispositivo. Su longitud de 2.44 m [8 pies] le permite gran flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorriente.

### Destacado

- Recomendado para alimentar de computadoras, servidores y otros dispositivos de red
- Su longitud de 2.44 m [8 pies] permite gran flexibilidad al colocar los dispositivos en relación con un tomacorrientes de CA
- Este cable de alimentación para computadora para servicio pesado reemplaza o actualiza el cable suministrado por el fabricante
- Su gran calibre de 14 AWG maneja los altos niveles de potencia requeridos para equipos más grandes

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU alejado hasta 2.44 m [8 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 2.44 m [8 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación
- Actualice o reemplace el cable de alimentación estándar proporcionado por el fabricante original del dispositivo

### El Paquete Incluye

P034-008 – Cable de Alimentación para Computadora, C19 a 5-15P, 2.44 m [8 pies], Negro

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332188717
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Server; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125

CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-15P
Lado B - Conector 1	IEC-320-C19
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	9.3mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )	2.08
Longitud del Cable (pies)	8
Longitud del Cable (m)	2.44
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.85 x 12.80 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.48 x 32.51 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.95
Peso de Envío (kg)	0.43
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	8.850 x 12.800 x 0.500
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	14° to 140°F (-10° to 60°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14° to 140°F (-10° to 60°C)
Rango de Humedad de Operación	35% to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	35% to 85% RH, Non-Condensing
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antibacterial	No
Clavija en Ángulo	No
High Voltage	No
Locking Plug	No



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Cable de Alimentación en Espiral	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.