

## Adaptador de Cable DisplayPort a DVI, Convertidor para DP-M a DVI-I-F, 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P134-000



### Características

- Conecte un monitor DVI a una computadora con una salida DisplayPort
- Convertidor Adaptador de Video DisplayPort a DVI (DisplayPort Macho a DVI-I Hembra) 152 mm [6"]
- Soporta resoluciones de video de computadora DVI-D de conexión única de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p
- Terminales completamente moldeados
- El P134-000 es un adaptador pasivo, y se debe conectar a cualquier tarjeta gráfica Displayport versión 1.1/1.2/1.4/2.1 con puerto DP++ de modo dual (DisplayPort ++), que permite el paso de señales HDMI y DVI. Consulte la documentación de la fuente DisplayPort para comprobar la compatibilidad.

### Destacado

- Conecte un monitor DVI a una computadora con una salida DisplayPort
- El cable adaptador conecta el monitor DVI a cualquier puerto DisplayPort versión 1.1/1.2/1.4/2.1 de modo dual
- Convertidor adaptador de DisplayPort a DVI (DisplayPort macho a DVI-I hembra), 152 mm [6"]
- Conveniente Conecte y Use; sin necesidad de controladores o software
- Soporta resoluciones de video de computadora DVI-D de conexión única de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p
- Este producto es un adaptador pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++ ) de modo dual
- La versión HDCP 1.x o 2.x y el paso directo DDC garantizan la compatibilidad entre la fuente y la pantalla

### Requisitos del Sistema

- Una computadora con una salida DisplayPort
- Un monitor con un puerto DVI
- El P134-000 es un adaptador pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++), que permita que pasen las señales HDMI y DVI; compruebe la compatibilidad en la documentación de su fuente DisplayPort
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P134-06N-DVI-V2

### El Paquete Incluye

- Convertidor Adaptador de DisplayPort a DVI (DisplayPort Macho a DVI-I Hembra)

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332148292
Tipo de Producto	Passive Cable
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; DVR; Laptop; Monitor / HDTV; Proyector; Server
Tecnología	DVI; DisplayPort
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	DVI-I DOBLE ENLACE (HEMBRA) (CABLEADO A DVI-D DE CONEXIÓN ÚNICA)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.15
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.16
Peso de Envío (kg)	0.07
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de la Unidad (lb)	0.16
Peso de la Unidad (kg)	0.07
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	2MOPP
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

**GARANTÍA y SOPORTE**

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.