

Convertidor Adaptador Activo de Video DisplayPort a VGA (M/H), 15.24 cm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P134-06N-VGA



Características

- Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort
- Cable Adaptador Activo DisplayPort a VGA - 1920 x 1200 / 1080p (DisplayPort Macho a HD15 Hembra), 152 mm [6"]
- Conectar y Usar—No se necesitan controladores o instalación
- Soporta resoluciones de video de PC de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD de hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, que no envían señales (DP++) de Modo Dual, como AMD Eyefinity
- Convierte salidas DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Dual

Destacado

- Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort
- Cable Adaptador Activo DisplayPort a VGA - 1920 x 1200 / 1080p (DisplayPort Macho a HD15 Hembra), 152 mm [6"]
- Conectar y Usar—No se necesitan controladores o instalación
- Soporta resoluciones de video de PC de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD de hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, que no envían señales (DP++) de Modo Dual, como AMD Eyefinity
- Convierte salidas DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Dual

Requisitos del Sistema

- Computadora con una salida DisplayPort
- Monitor con un puerto VGA
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P134-06N-VGA-V2

El Paquete Incluye

- Adaptador de Cable Activo DisplayPort a VGA - 1920 x 1200 / 1080p (DisplayPort Macho a HD15 Hembra) 15.24 cm [6"]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332159151
Tipo de Producto	Video Adapter
Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

FÍSICAS	
Color	Negro
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.15
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.13
Peso de Envío (kg)	0.06
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.