

Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI (M/H), 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-HDMI



El adaptador Mini DisplayPort a HDMI conecta una laptop o notebook con una salida Mini DisplayPort Thunderbolt 1 o 2 a una pantalla HDMI.

Características

El Adaptador Mini DisplayPort a HDMI Conecta Su Laptop mDP a una Pantalla HDMI

Este cable pasivo Keyspan® Mini DisplayPort a HDMI conecta un monitor, proyector o televisor HDMI el puerto mDP o Thunderbolt 1 o 2 en su computadora laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook, Microsoft Surface u otra computadora compatible. Cuenta con conectores mDP macho y HDMI hembra, para que pueda seguir utilizando su actual pantalla y cable HDMI para transmitir audio y video sin el gasto de una nueva pantalla mDP.

Soporta 1080p Alta Definición y Audio para Presentaciones de Video

Este adaptador hembra es ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases o reproducción de video para señalización digital en nítido 1080p. Soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1080, así como HDCP 2.2. También transmite audio en tanto lo haga el dispositivo fuente mDP (consulte la compatibilidad en el manual de su dispositivo fuente). El adaptador pasivo requiere del dispositivo fuente para soportar DisplayPort ++, que permite pasar a la señal HDMI (una vez más, consulte compatibilidad en el manual).

La Operación de Conectar y Usar le Permite Comenzar a Ver Video Casi Inmediatamente

El adaptador Mini DisplayPort a HDMI para conectar y usar no requiere de software, controladores o alimentación externa, funciona con sistemas operativos Windows y Mac y es compatible con laptops, tabletas y otros dispositivos equipados con un puerto hembra Mini DisplayPort o Thunderbolt 1 o 2. La delgada unidad es fácil de llevar en el bolsillo, bolso, mochila o maletín de laptop para mostrar video 1080p al instante donde sea necesario.

Destacado

- Le permite usar su pantalla HDMI actual sin el gasto de un nuevo monitor mDP
- Ofrece calidad de imagen HD a resoluciones de hasta 1920 x 1200 (1080p)
- También convierte audio de mDP a HDMI para una transmisión completa de audio y video
- La delgada unidad cabe fácilmente en un portafolios o maletín para laptop para su uso al instante en cualquier sitio
- Operación de Conectar y Usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Aplicaciones

- Conecte una laptop o notebook a un proyector HDMI en un auditorio o sala de conferencias para una presentación de video
- Extienda la pantalla de su MacBook o Chromebook a un monitor HDMI secundario para visualizar en ambos simultáneamente
- Transmita mensajes de señalización digital desde una computadora a una pantalla HDMI en un lobby, bar o restaurante

Requisitos del Sistema

- Soporta Windows 10 y Mac 10.11 y posterior
- Dispositivo fuente con salida Mini DisplayPort o Thunderbolt 1 o 2
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI
- Transmisión de audio es soportada en tanto el dispositivo de origen también la soporte
- El dispositivo fuente debe tener DisplayPort++ para permitir que pasen las señales HDMI
- No se use con hubs MST
- Por favor consulte el manual de su dispositivo fuente para la compatibilidad de audio y DP++

El Paquete Incluye

- P137-06N-HDMI – Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI, 152 mm [6"]

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--|----------------------------|
| Código UPC | 037332171115 |
| Tipo de Producto | Passive Cable |
| Tecnología | HDMI; DisplayPort |
| Tipo de Cable | Pasivo |
| VIDEO | |
| Máxima Resolución de Video Soportada | 1920 x 1200 (1080p) |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | MINI DISPLAYPORT (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | HDMI (HEMBRA) |
| FÍSICAS | |
| Color | Blanco |
| Color del Forro del Cable | Blanco |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | VW-1 |
| Longitud del Cable (pies) | 0.5 |
| Longitud del Cable (m) | 0.15 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 6 |
| Longitud del Cable (cm) | 15.24 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 9.00 x 7.00 x 0.50 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 22.86 x 17.78 x 1.27 |
| Peso de Envío (lb) | 0.15 |
| Peso de Envío (kg) | 0.07 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | 5° to 122°F (-15° to 50°C) |
| Humedad Relativa | 0-85% non-condensing |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

| | |
|--|------------------------------|
| Product Compliance | Trade Agreements Act (TAA) |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años. |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.