


Adaptador Activo de Video Keyspan Mini DisplayPort a VGA, Convertidor de Video (M/H), Blanco, 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-VGA



Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort

Características

- Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort
- Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac
- Conveniente Conectar y Usar—Sin necesidad de controladores o software
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Doble
- Convierte salidas DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Dual

Destacado

- Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort
- Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac
- Conveniente Conectar y Usar—Sin necesidad de controladores o software
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Doble
- Convierte salida DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Doble

Requisitos del Sistema

- Mac o PC con un puerto Mini DisplayPort; Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac
- Monitor con un puerto VGA
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P137-06N-VGA-V2

El Paquete Incluye

- Adaptador Mini-DisplayPort a VGA activo

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332158901
Tipo de Producto	Video Adapter
Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
FÍSICAS	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Color	Blanco
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.15
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.01
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 0.03
Peso de Envío (lb)	0.05
Peso de Envío (kg)	0.02
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 70 °C
Rango de Temperatura de Almacenamiento	10 °C ~ 80 °C
Rango de Humedad de Operación	10% ~ 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% ~ 90% de HR
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.