

## Cable Coaxial VGA de Alta Resolución RGB (HD15 M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P502-006



Permite la conexión de alta resolución entre su computadora y monitor equipados con VGA alejados hasta a 1.83 m [6 pies] sin ningún efecto fantasma.

### Características

**Permite la Conexión entre una Computadora y Monitor Equipados con VGA Hasta a 1.83 m [6 pies]**

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Los conectores moldeados HD15 macho y contactos bañados en oro proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos
- La liberación de la tensión integrada protege al cable y conectores contra esfuerzos y agrietamientos
- Resistente forro de PVC diseñado para una larga vida

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332012319
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	Coaxial; VGA / SVGA
Tipo de Cable	Pasivo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No

### Destacado

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla bloquea el peligroso ruido en la línea por EMI / RFI.
- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad.
- La liberación de la tensión integrada protege contra esfuerzos y grietas del cable

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo de visualización con entrada HD15
- Computadora con salida HD15

### El Paquete Incluye

- P502-003 – Cable VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor (M/M), 1.83 m [6 pies]



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.59
Peso de Envío (kg)	0.27
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.