

Cable de Extensión para Monitor VGA, 640x480 (HD15 M/H), 7.62 m [25 pies]

NÚMERO DE MODELO: P510-025



Destacado

- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección EMI/RFI.

Requisitos del Sistema

Monitor con cable HD15 y resoluciones hasta 640x480.

El Paquete Incluye

- Cable Gold de extensión para monitor VGA HD15F a HD15M de 25 pies (7,5 m).

General

El cable de extensión de monitor VGA de Tripp Lite ampliará el alcance del cable de monitor en 25 pies (7,5m) más. Los conectores enchapados en oro y los contactos de cobre enchapados en oro aseguran una conductividad excelente. Está blindado para proporcionar la máxima protección EMI/RFI. Los dos conectores HD15, uno macho y otro hembra, están moldeados y tienen liberación de la tensión integral para asegurar una larga vida útil. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Para usar con monitores con resoluciones de hasta 640x480 (VGA estándar). Para monitores de mayor resolución, use el P500-025.

Características

- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección EMI/RFI.
- Los conectores enchapados en oro y los contactos de cobre enchapados en oro aseguran una conductividad excelente.
- Conectores moldeados HD15 macho a HD15 hembra.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332123015
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	VGA / SVGA
Tipo de Cable	Pasivo
FÍSICAS	
Color	Negro

Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	25
Longitud del Cable (m)	7.62
Longitud del Cable (pulgadas)	300
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.50 x 6.90 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	21.59 x 17.53 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.80
Peso de Envío (kg)	0.36
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida