

Cable para Monitor DVI a VGA, Cable de Alta Resolución con RGB Coaxial (DVI-A a HD15 M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P556-006



Permite conectar un puerto de Video DVI-I a un Monitor VGA o un puerto de Video VGA a un Monitor DVI-I

General

El cable DVI a VGA de 1.83 m [6 pies] de Tripp Lite permite a los usuarios de PC con un puerto DVI-I conectarse a monitores con un conector VGA o a los usuarios de PC con un puerto VGA conectarse a monitores con un conector DVI-I. Contactos bañados en oro aseguran una excelente conductividad, mientras que el blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI / RFI. Ambos conectores, el DVI y el HD15 están moldeados y tienen liberador de tensión integrado para una confiabilidad prolongada.

Características

- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección contra EMI/RFI
- Construido de cable en pares y mini coaxial (RGB) para video, para una señal de video de calidad superior.
- Contactos de cobre bañados en oro que aseguran una excelente conductividad
- Conectores moldeados DVI-A macho a HD15 macho
- Compatibles con PC y Mac.
- Cumple con la norma DVI DDWG.
- Soporta solamente señales analógicas

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332120724
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	DVI; VGA / SVGA

Destacado

- Conecta un puerto DVI-I en una computadora a un monitor con un conector VGA o un puerto VGA en una computadora a un monitor con un conector DVI-I
- Compatible con pantallas planas, pantallas CRT digitales y proyectores
- Únicamente soporta señales analógicas
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado/trenzado brindan máxima protección contra EMI / RFI
- Cumple con la norma DVI del DDWG.

Requisitos del Sistema

- PC con conector DVI-I y Monitor Proyector con conector SVGA (HD15F)

El Paquete Incluye

- DVI-A Macho a HD15 Macho, 1.83 m [6 pies]



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Tipo de Cable	Pasivo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DVI-A (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.54
Peso de Envío (kg)	0.24
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.