

Cable HDMI de Alta Velocidad, Video Digital con Audio, UHD 4K (M/M), Negro, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P568-006



Destacado

- Cable premium de audio y video digital de doble blindaje
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de audio y video digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Compatible con HDMI de alta velocidad y HDCP
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

El Paquete Incluye

- Cable de Oro HDMI de Alta Velocidad de 1.83 m [6 pies]

Características

- Crea una conexión digital pura entre dispositivos de pantalla HDTV equipados con HDMI y fuentes de video digital equipadas con HDMI
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de AV digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI / RFI)
- La construcción de par trenzado con coincidencia de impedancia reduce la diafonía e interferencia.
- Perfecto para conectar una iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, juegos, navegar en la red y presentaciones
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332122933
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits

Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	No
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	Audio Estéreo
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.5 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	55 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.22
Peso de Envío (kg)	0.10
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 80 °C [-40 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación

Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	No
Especificación HDCP	1.3
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida