

Cable HDMI de Alta Velocidad, Video Digital con Audio, UHD 4K (M/M), Negro, 4.88 m [16 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P568-016**

Características

- Crea una conexión digital pura entre dispositivos de pantalla HDTV equipados con HDMI y fuentes de video digital equipadas con HDMI
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de AV digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI / RFI)
- La construcción de par trenzado con coincidencia de impedancia reduce la diafonía e interferencia.
- Perfecto para conectar una iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, juegos, navegar en la red y presentaciones
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

Destacado

- Cable premium de audio y video digital de doble blindaje
- Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de audio y video digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Compatible con HDMI de alta velocidad y HDCP
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K

El Paquete Incluye

- 4.88 m [16 pies] Cable de Oro HDMI de Alta Velocidad, 4.88 m [16 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332122964
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	ARC
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	

Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	16
Longitud del Cable (m)	4.88
Longitud del Cable (pulgadas)	192
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	36.5 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	27.94 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.85
Peso de Envío (kg)	0.39
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)

Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	No
Especificación HDCP	1.4; 2.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida