

En algunas aplicaciones, debe usarse con este cable un reforzador de señal (Número de Modelo: B122-000-60) para asegurar una señal suficientemente fuerte para su pantalla. Una solución alterna es usar un Extensor HDMI sobre Cat5 de Tripp Lite (Número de Modelo: B126-1A1) en lugar de uno de 15.24 m [50 pies] Cable HDMI y reforzador de señal.

Cable HDMI de alta velocidad, video digital con audio (M/M), negro, 50 pies [15.24 m]

NÚMERO DE MODELO: P568-050



Destacado

- Cable premium de audio / video digital de doble blindaje
- Soporta Video en Espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de AV Digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps - Resolución 4K
- HDMI de velocidad estándar y compatible con HDCP [High Definition Copy Protocol]
- Admite resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K

El Paquete Incluye

- 15,24 m (50 pies) Cable de oro HDMI de velocidad estándar

Características

- Establece una conexión digital pura entre dispositivos de visualización de HDTV habilitados para HDMI y fuentes de video digital habilitadas para HDMI
- Soporta Video en Espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de AV Digital de Apple
- Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal
- Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI/RFI)
- Estructura de pares trenzados con impedancia igualada que reduce la diafonía y la interferencia
- Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps - resolución 4K
- En la mayoría de las aplicaciones, será necesario usar con este cable un amplificador de señal (B122-000-60) para asegurar una señal suficientemente fuerte para la pantalla

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332137852
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	

Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	ARC
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	50
Longitud del Cable (m)	15.24
Longitud del Cable (pulgadas)	600
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	36.5 mm

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 12.00 x 1.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 30.48 x 2.54
Peso de Envío (lb)	2.20
Peso de Envío (kg)	1.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 12.000 x 1.000
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	No
Especificación HDCP	1.4; 2.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.