

Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-006



Destacado

- 1.83 m [6 pies] (1.83 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Reproducción de video en espejo con iPad2

Requisitos del Sistema

- Fuente de video HDMI y TV / Monitor habilitado para HDMI

El Paquete Incluye

- 1.83 m [6 pies] (1.83 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI

Características

- 6 pies de alta velocidad con cable Ethernet HDMI
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Los cables completamente moldeados con conectores bañados en oro aseguran una vida prolongada
- Perfecto para conectar un iPad2 a un HDTV (video en espejo) para ver películas, jugar, navegar por la web y mostrar presentaciones

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332160652
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	Audio Estéreo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conejero con Seguro o de Alta Sujeción	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	60 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.28
Peso de Envío (kg)	0.13
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	7.000 x 9.000 x 0.500



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 80 °C [-40 °F ~ 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
Especificación HDCP	1.4
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.