

Cable de Extensión HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y Video Digital con Audio, Ultra HD 4K (M/H), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-006-MF



Extiende la longitud de un cable existente de HDMI de Alta Velocidad Ethernet o audio/video digital a un juego de televisión, proyector o monitor de 4K.

Características

Conecta una Fuente de HDMI a una TV, Proyector o Monitor de 4K

- Extiende conexiones existentes de Ethernet y audio / video digital entre la fuente de HDMI y la pantalla.
- Ideal para conectar un iPad, reproductor de Blu-ray o sistema de videojuego a una HDTV u otra pantalla HDMI

Alto Rendimiento y Amplia Compatibilidad

- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K y 3D
- Soporta canal de retorno de audio para simplificar las configuraciones entre pantallas y receptores de AV.
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI

La Calidad Superior Garantiza una Señal sin Fallas

- Conectores con baño de oro resistentes a la corrosión para óptima transferencia de señal
- Construcción completamente moldeada con liberación de la tensión para durabilidad y larga vida
- Forro flexible de PVC fácil de instalar en espacios estrechos

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|------------------|--------------|
| Código UPC | 037332191571 |
| Tipo de Producto | Pasivo |

Destacado

- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K
- Soporta conectividad de datos por Ethernet
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Perfecto para video en espejo de su iPad® a una HDTV

Requisitos del Sistema

- Fuente de video HDMI y TV / Monitor habilitada para HDMI

El Paquete Incluye

- Cable de Extensión HDMI de Alta Velocidad (M/H) P569-006-MF, 1.83 m [6 pies]

| | |
|---|----------------------------|
| Tecnología | HDMI |
| Tipo de Cable | Pasivo |
| VIDEO | |
| Máxima Resolución de Video Soportada | 3840 x 2160 @ 30Hz |
| Máxima Profundidad de Color Soportada | Color Verdadero de 24 bits |
| Soporte HDR | No |
| Soporta Video 3D | Sí |
| Sub Muestreo de Croma | 4:4:4 |
| Soporte EDID | Sí |
| Transmisión de Señal | Bidireccional |
| AUDIO | |
| Especificación de Audio | Audio Estéreo |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES | |
| Indicadores LED | 0 |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Color del Forro del Cable | Negro |
| Color del Conector | Negro |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | VW-1 |
| Diámetro Exterior de Cable (OD) | 6 mm |
| Calibre de Alambre (AWG) | 30 |
| Longitud del Cable (pies) | 6 |
| Longitud del Cable (m) | 1.83 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 72 |
| Ferrite Core | No |
| Minimum Bend Radius | 60 mm |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 5.00 x 5.00 x 1.00 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 12.70 x 12.70 x 2.54 |
| Peso de Envío (lb) | 0.24 |
| Peso de Envío (kg) | 0.11 |

| AMBIENTALES | |
|--|-------------------------------------|
| Rango de Temperatura de Operación | 0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -40 °C ~ 80 °C [-40 °F ~ 176 °F] |
| Rango de Humedad de Operación | HR de 10% a 85%, Sin Condensación |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | De 5% a 95% de HR, Sin Condensación |
| COMUNICACIONES | |
| Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo] | Sí |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | HDMI (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | HDMI (HEMBRA) |
| Enchapado del Conector | Oro |
| Enchapado del Contacto | Oro |
| Estilo de Conector | Directo |
| Conector con Seguro o de Alta Sujeción | No |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI | No |
| Soporte MST | No |
| Antibacterial | No |
| Especificación IP68 | No |
| Especificación IP20 | No |
| Cable Blindado | No |
| Soporte para Ethernet | Sí |
| Especificación HDCP | 1.4 |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Product Compliance | RoHS; ALCANCE |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.