

Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 4.88 m [16 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-016



Destacado

- 4.88 m [16 pies] (4.88 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Reproducción de video en espejo con iPad2

Requisitos del Sistema

- Fuente de video HDMI y TV / Monitor habilitada para HDMI

El Paquete Incluye

- 4.88 m [16 pies] (4.88 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI

Características

- 16 pies de alta velocidad con cable Ethernet HDMI
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Los cables completamente moldeados con conectores bañados en oro aseguran una vida prolongada
- Perfecto para conectar un iPad2 a un HDTV (video en espejo) para ver películas, jugar, navegar por la web y mostrar presentaciones

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332160669
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí

Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	ARC
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	16
Longitud del Cable (m)	4.88
Longitud del Cable (pulgadas)	192
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	36.5 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 8.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 20.32 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.67
Peso de Envío (kg)	0.30



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 8.000 x 0.500
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
Especificación HDCP	1.4; 2.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.