

## Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 6.09 m [20 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-020



### Características

- 6.1 m [20 pies] (6.09 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Los cables completamente moldeados con conectores bañados en oro aseguran una vida prolongada
- Perfecto para conectar un iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, juegos, navegar en la red y presentaciones

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332179890
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí

### Destacado

- 6.1 m [20 pies] (6.09) Alta velocidad con cable HDMI Ethernet
- Admite velocidades de transmisión hasta de 18 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Reproducción de video en espejo con iPad2

### Requisitos del Sistema

- Fuente de video HDMI y TV / Monitor habilitada para HDMI

### El Paquete Incluye

- 6.1 m [20 pies] (6.09 m) Alta velocidad con cable Ethernet HDMI

Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
<b>AUDIO</b>	
Especificación de Audio	ARC
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	0
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	20
Longitud del Cable (m)	6.10
Longitud del Cable (pulgadas)	240
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	36.5 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 12.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 30.48 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.90
Peso de Envío (kg)	0.41



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 12.000 x 0.500
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Compatible con EDID	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
Especificación HDCP	1.4; 2.2
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://triplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.