

Cable DisplayPort a DVI, Adaptador DisplayPort con Broches a DVI-D de Conexión Única (M/M), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P581-006



Destacado

- DisplayPort Macho a DVI-D Macho, 1.83 m [6 pies]
- Adaptador de conexión única con seguros
- Terminales moldeadas
- Resolución de 1080p
- El adaptador pasivo requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++) de modo dual

Requisitos del Sistema

- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con DisplayPort 1.2 como el P581-006-V2

El Paquete Incluye

- Cable Adaptador DisplayPort a DVI-D, Adaptador de Conexión Única con Seguros (M/M), 1.83 m [6 pies]

General

El Cable Adaptador DisplayPort a DVI-D (M/M) P581-006 le permite conectar una computadora con una conexión DisplayPort a un televisor o monitor de alta definición con una entrada DVI. Las señales de video pasan con una resolución de video completa a 1080p. Las terminales completamente moldeadas están diseñadas para una larga vida.

El P581-006 de 1.83 m [6 pies] es un adaptador pasivo que requiere que la computadora anfitrión tenga un conector DP++ de modo dual, que permite pasar las señales HDMI y DVI. Compruebe la documentación de su computadora para ver su compatibilidad.

Características

- DisplayPort Macho a DVI-D Macho, 1.83 m [6 pies]
- Adaptador de conexión única con seguros
- Terminales moldeadas
- Resolución de 1080p
- El adaptador pasivo requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++) de modo dual

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332148032
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	DVI; DisplayPort
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	

Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	DVI-D DE CONEXIÓN ÚNICA (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	Sí
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.37
Peso de Envío (kg)	0.17
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 158°F (0° to 70°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Rango de Humedad de Operación	10% to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% to 90% RH, Non-Condensing
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación Displayport	1.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.