

Adaptador de Cable DisplayPort a HDMI (M/M), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P582-006



Conecta un dispositivo fuente de audio/video DisplayPort a un monitor, televisor o proyector HDMI.

Características

Conecta la Salida DisplayPort de su Computadora a un Monitor o TV HDMI

Este cable adaptador pasivo en línea permite conectar un dispositivo con un conector DisplayPort con un monitor, televisor o proyector HDMI. Admite resoluciones en alta definición de hasta 1920 x 1080 (1080p).

Nota: Al tratarse de un adaptador pasivo, el dispositivo fuente DisplayPort conectado debe tener un puerto DisplayPort++ (DP++) de modo dual.

En Conformidad con la TAA para Compras del Programa GSA

El P582-006 cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA), por lo que es elegible para el Programa GSA (General Services Administration) y otros contratos de adquisición federales.

Destacado

- Recomendado para cine en casa, señalización digital, ferias y aulas
- Admite resoluciones HD de hasta 1920 x 1080 (1080p)
- El adaptador pasivo requiere que la fuente conectada sea compatible con el modo dual DisplayPort++
- Funcionamiento de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata
- En conformidad con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del Programa GSA

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con salida DisplayPort (reproductor Blu-ray, servidor multimedia, laptop)
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI (HDTV, proyector, monitor)
- No se usa con Hubs MST. Para compatibilidad con Hubs MST, se recomienda P582-006-V2.

El Paquete Incluye

Cable Adaptador de DisplayPort a HDMI P582-006 M/M, 1.8 m [6 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332148049
Tipo de Producto	Passive Cable
Tecnología	HDMI; DisplayPort
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.5mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.25
Peso de Envío (kg)	0.11
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.