

Protect It! Supresor de Sobretensiones con 4 Tomacorrientes Rotatorios, Conexión Directa, 1080 Joules, Cargador USB de 3.4 Amperes

NÚMERO DE MODELO: SK40RUSBB



Destacado

- 4 tomacorrientes rotatorios / conexión directa
- Valor nominal de 1080 joules
- Carga por USB de 3.4 Amperes
- LED de diagnóstico

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones SK40RUSBB
- Manual del Propietario

General

El supresor de sobretensiones SK40RUSBB ofrece una confiable protección contra sobretensiones y ruidos en la línea. Las características premium incluyen un diseño compacto para conexión directa y 4 tomacorrientes que giran. El diseño rotativo exclusivo proporciona comodidad y flexibilidad. Cada tomacorriente gira en forma independiente para proporcionar la posición perfecta para conectar su equipo. El SK40RUSBB incluye además 2 Puertos USB con 3.4 Amperes de potencia total que ofrecen carga rápida para teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y otros dispositivos portátiles. 1080 Joules de protección contra sobretensiones para manejar la sobretensión más intensa. El LED de diagnóstico le alerta sobre posibles fallas en el cableado o de protección antes de que los equipos conectados sufran algún daño. \$25,000 de Seguro Máximo de Por Vida para los equipos conectados. (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).

Características

- 4 tomacorrientes que giran / conexión directa
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 1080 joules
- Cargador USB de 3.4A
- Filtrado de ruidos EMI/RFI
- El LED de diagnóstico, indica Protegido (verde)
- \$25,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente)
- El apagado automático corta permanentemente la energía a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332184658
Tipo de Producto	Supresor de Sobretensiones

Factor de Forma de Carga	Strip
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Conexión Directa
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(4) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
CARGA	
Number of Charging Ports	2
Watts de Carga Total	17
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	USB A (HEMBRA)
Puertos de Carga / Amperes	(2) 3.4A
Protección contra sobrecarga	No
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080

Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones de línea completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Especificación de Paso Directo UL1449	500, 400, 500
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Negro
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.83 x 4.13 x 3.35
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.81 x 10.49 x 8.51
Peso de Envío (lb)	0.73
Peso de Envío (kg)	0.33
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.500 x 3.880 x 1.770
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.97 x 8.59 x 4.50
Peso de la Unidad (lb)	.70
Peso de la Unidad (kg)	0.32
Color de Cable de Entrada	Negro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	Sí
Antimicrobiano	No
Tecnología GaN	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	NOM (Mexico); UL 1449; UL 497A
Product Compliance	RoHS



Powering Business Worldwide



GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$25,000 de Seguro Máximo de por Vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.