

Cable Repetidor Activo USB 2.0 A a B (M/M), 7.62 m [25 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U042-025**



Coloque una impresora u otro periférico USB alejado hasta 7.62 m [25 pies] de su computadora.

General

El cable USB 2.0 de Alta Velocidad Activo A-B de Tripp Lite supera la limitación de distancia de USB de 5 m con un repetidor activo en el centro del cable. Ahora las impresora y otros dispositivos USB pueden colocarse alejados hasta a 7.62 m [25 pies] de la computadora en una trayectoria sencilla, no encadenable, sin necesidad de cables de extensión. La velocidad total de 480 Mbps se mantiene a lo largo de toda la longitud del cable. Compatible con USB 1.1. Conecte-y-Use, compatible con Windows y MAC. El U042-025 proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 150mA de potencia, debe tener su propia fuente de alimentación; o estar conectado a un hub USB 2.0 con energía (como el U222-007-R) que se conecta al U042-025.

Características

- Conecte una computadora a una impresora u otro dispositivo USB a una distancia de hasta 7.62 m [25 pies]
- Compatible con USB 2.0 de alta velocidad y USB 1.1
- Repetidor activo que mantiene una integridad de señal de 480Mbps
- Conexiones USB "A" a USB "B"
- Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/WIN7/8/10 y MAC
- Longitud del cable: 7.62 m [25 pies] Peso: 0.454 g [1 lb]
- Dimensiones del módulo repetidor: 16.75 x 57.3 x 31.7 (mm) / 0.7 x 2.3 x 1.3 (pulg.)
- El U042-025 proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 150mA de potencia, debe tener su propia fuente de alimentación; o estar conectado a un distribuidor USB 2.0 con energía (como el U222-007-R) que se conecta al U042-025.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332176622
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad)

Destacado

- 7.62 m [25 pies] Cable USB A-B Activo
- Rebase la barrera de 5 metros del USB
- El repetidor integrado mantiene la calidad de la señal USB 2.0 de alta velocidad

Requisitos del Sistema

- Para alcanzar velocidades de USB 2.0 se requieren un puerto USB 2.0 y un dispositivo USB 2.0 (con conector tipo B). Puede usarse un puerto y/o dispositivo USB 1.1, pero no será capaz de alcanzar las velocidades de USB 2.0.
- El U042-025 proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 150mA de potencia, debe tener su propia fuente de alimentación; o estar conectado a un hub USB 2.0 con energía (como el U222-007-R) que se conecta al U042-025.

El Paquete Incluye

- Cable Activo USB 2.0 de Alta Velocidad de 8.33 m [25 pies]



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Tipo de Cable	Activo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	USB B (MACHO)
Estilo de Conector	Directo
FÍSICAS	
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	25
Longitud del Cable (m)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.10 x 10.00 x 0.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	18.03 x 25.40 x 0.25
Peso de Envío (lb)	0.55
Peso de Envío (kg)	0.25
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.