

Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Host, USB Micro-B de 5 Pines a USB-A (M/H), Blanco, 15.2 cm [6"]

NÚMERO DE MODELO: **U052-06N-WH**



Conecta un Periférico USB, como una memoria miniatura o un teclado y mouse, a smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles con OTG. Ideal para compartir datos y descargar video

Características

Conecta un Periférico USB-A a su Dispositivo Móvil Equipado con OTG

- Ideal para compartir datos y descargar video
- Permite la conexión de un hub USB para conectar más dispositivos
- Conectar y Usar—no necesita alimentación externa, controladores o software

Construcción Premium para Transferencia Superior de Señal

- Blindaje de lámina y malla para señal libre de error y protección contra EMI/RFI
- Conectores moldeados niquelados y contactos bañados en oro
- Liberación de la tensión integrada para una vida prolongada
- Líneas de datos / alimentación trenzadas 28 / 24 AWG
- Resistente forro de PVC

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332196521
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (HEMBRA)

Destacado

- Conectar y Usar—no necesita alimentación externa, controladores o software
- Blindaje premium doble para calidad de señal libre de error
- Conectores moldeados niquelados con contactos bañados en oro
- Líneas de datos / alimentación trenzadas 28 / 24 AWG
- Permite la conexión de un hub USB para conectar más dispositivos

Requisitos del Sistema

- Tableta, smartphone u otro dispositivo móvil con OTG

El Paquete Incluye

- U052-06N-WH; Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Host, Blanco, 15.2 cm [6"]



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Lado B - Conector 1	MICRO USB B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Blanco
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.5 mm
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.15
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.75 x 4.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.60 x 10.16 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.04
Peso de Envío (kg)	0.02
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 85%, Sin Condensación
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.