

Cable para Dispositivo USB 3.0 SuperSpeed (AB M/M), Negro, 3 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: U322-010-BK



Conecta computadoras con USB 3.0 a periféricos equipados con USB 3.0 como discos duros e impresoras.

General

El cable USB 3.0 SuperSpeed de Tripp Lite mejora significativamente el desempeño del conocido estándar USB en tanto que es compatible con la infinidad de dispositivos USB que actualmente se utilizan en el mercado. El USB SuperSpeed hará que la velocidad de transferencia de datos sea 10 veces más rápida que la del USB de Alta Velocidad (hasta 5 Gbps) así como una eficiencia de energía mejorada. El USB 3.0 utiliza una interfase bidireccional de datos, a diferencia de la semidúplex del USB 2.0 en la que los datos circulan sólo en una dirección a la vez, lo que hace que el ancho teórico de banda sea diez veces mayor.

Características

- Cable USB 3.0 SuperSpeed de 3.05 m [10 pies] - Negro
- El USB SuperSpeed es 10 veces más rápido que el USB de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 5 Gbps
- La tecnología Sync-N-Go minimiza el tiempo de espera de los usuarios
- Proporciona una óptima eficiencia energética... no requiere llamada selectiva del dispositivo y menores requerimientos de energía activa e inactiva
- Es compatible con el USB 2.0. Los dispositivos operan con plataformas USB 2.0. Los anfitriones soportan el USB 2.0.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332183132
Tipo de Cable USB	Pasivo

Destacado

- Cable A-B para USB 3.0 SuperSpeed de 3.05 m [10 pies]
- 10 veces más rápido que USB 2.0, con tasas de transferencia de hasta 5 Gbps

Requisitos del Sistema

- Computadoras y periféricos con capacidad para USB 3.0

El Paquete Incluye

- 3.05 m [10 pies] Cable A-B de dispositivo USB 3.0 SuperSpeed - Negro



FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.5 mm
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.13
Peso de Envío (lb)	0.28
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 85%, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	USB 3.0 B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida