

Adaptateur de câble actif DisplayPort vers VGA, convertisseur vidéo (M/F), 15 cm (6 pouces)

NUMÉRO DE MODÈLE : P134-06N-VGA



Fonctionnalités

- Connectez un moniteur VGA à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Adaptateur de câble actif DisplayPort vers VGA - 1920x1200 / 1080p (mâle DisplayPort vers femelle HD15) - 15 cm (6 pouces).
- Plug and Play : aucun logiciel ou pilote nécessaire
- Prend en charge les résolutions vidéo PC jusqu'à 1920 x 1200 et HD jusqu'à 1080p
- Idéal pour être utilisé avec les cartes graphiques qui n'ont pas de signaux Dual Mode (DP++) en sortie, comme la carte AMD Eyefinity
- Convertit la sortie Single-Mode DisplayPort ainsi que la sortie Dual Mode (DP++) DisplayPort

Points principaux

- Connectez un moniteur VGA à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Adaptateur de câble actif DisplayPort vers VGA - 1920x1200 / 1080p (mâle DisplayPort vers femelle HD15) - 15 cm (6 pouces).
- Plug and Play : aucun logiciel ou pilote nécessaire
- Prend en charge les résolutions vidéo PC jusqu'à 1920 x 1200 et HD jusqu'à 1080p
- Idéal pour être utilisé avec les cartes graphiques qui n'ont pas de signaux Dual Mode (DP++) en sortie, comme la carte AMD Eyefinity
- Convertit la sortie Single-Mode DisplayPort ainsi que la sortie Dual Mode (DP++) DisplayPort

Configurations minimales du système

- Ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Moniteur doté d'un port VGA
- Ne convient pas aux concentrateurs MST. Pour une compatibilité avec les concentrateurs MST, utiliser un produit compatible à DisplayPort 1.2, tel que le P134-06N-VGA-V2

Inclut dans l'emballage

- Adaptateur de câble actif DisplayPort vers VGA - 1920x1200 / 1080p (mâle DisplayPort vers femelle HD15) - 15 cm (6 pouces).

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332159151
Type de produit	Video Adapter
Technologie	VGA/SVGA; DisplayPort
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	DisplayPort (MÂLE)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Côté B - Connecteur 1	HD15 (FEMELLE)
Physiques	
Couleur	Noir
Longueur de câble (ft.)	0.5
Longueur du câble (m)	0.15
Longueur du câble (pi)	6
Longueur du câble (cm)	15.24
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids d'expédition (livres)	0.13
Poids d'expédition (kg)	0.06
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 3 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.