

Câble HDMI 4K haute vitesse, vidéo numérique avec audio, UHD 4K, noir, 6 pi (1,83 m)

NUMÉRO DE MODÈLE : P568-006



Connecte les composants audio/vidéo à un écran 4K dans votre application home-cinéma ou d'affichage dynamique.

Fonctionnalités

Le câble HDMI 4K connecte les composants audio/vidéo du home-cinéma ou de l'affichage dynamique

Ce câble HDMI haute vitesse permet de connecter en toute sécurité les ordinateurs portables, les tablettes, les PC, les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux, les boîtiers Roku/Apple TV, les récepteurs de télévision par satellite/câble et autres appareils avec des sorties HDMI aux téléviseurs HD, aux moniteurs HD, aux projecteurs ou aux récepteurs de home-cinéma avec des entrées HDMI. Le câble 4K P568-006 est rétrocompatible avec tous vos appareils HDMI existants.

Transmet la vidéo 4K avec audio et couleur 4:4:4

Le P568-006 prend en charge les résolutions Ultra HD 4K jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz avec True Color 24 bits et audio stéréo. Ce cordon HDMI prend également en charge le sous-échantillonnage chromatique 4:4:4 pour les jeux sur PC de haut niveau ou l'utilisation de votre téléviseur HD comme moniteur PC.

Construction haut de gamme pour des performances supérieures

Le P568-006 est doté d'un blindage tressé d'aluminium qui garantit une qualité de signal fiable et sans erreurs, ainsi qu'une protection contre les interférences électromagnétiques (IEMI/RFI) et le bruit de ligne pouvant déformer ou détruire les données. Les connecteurs HDMI plaqués or offrent une conductivité maximale et une perte de données minimale pour garantir une transmission claire et sans interférences. La décharge de traction intégrée donne au câble une plus grande flexibilité, réduit la tension et aide le câble à se déplacer librement sans se fissurer ou se détacher du connecteur.

Points principaux

- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K @ 30 Hz (4:4:4) pour une meilleure qualité vidéo
- Le feuillage/blindage tressé protège contre le bruit de ligne IEMI/RFI qui peut déformer ou détruire les données.
- Les connecteurs plaqués or assurent un transfert optimal des signaux entre les appareils.
- Fonctionnement plug and play sans logiciels pour une installation facile et immédiate

Inclut dans l'emballage

P568-006 Câble HDMI 4K, mâle-mâle, noir, 6 pi (1,8 m)

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332122933
Type de produit	Passif
Technologie	HDMI
Type de câble	Passif

VIDÉO	
Résolution vidéo max. prise en charge	3840 x 2160 @ 30Hz
Profondeur de couleurs max. prise en charge	24 bits True Color (Couleur vraie)
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Non
Sous-échantillonnage de la chrominance	4:4:4
Prise en charge d'EDID	Oui
Transmission du signal	Bidirectionnel
AUDIO	
Caractéristiques Audio	Audio stéréo
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	HDMI (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	HDMI (MÂLE)
Plaquage du connecteur	Or
Plaquage des contacts	Or
Type de connecteur	Droit
Connecteur de verrouillage ou de serrage	Non
Physiques	
Couleur	Noir
Couleur de la gaine de câble	Noir
Couleur du connecteur	Noir
Matériau de la gaine de câble	PVC
Classe de la gaine du câble	VW-1
Diamètre extérieur du câble (OD)	5.5mm
Wire Gauge (AWG)	30
Longueur de câble (ft.)	6
Longueur du câble (m)	1.83
Longueur du câble (pi)	72
Ferrite Core	Non
Minimum Bend Radius	55mm
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Poids d'expédition (livres)	0.22
Poids d'expédition (kg)	0.10
Dimensions de l'unité (hlp / po)	9.000 x 7.000 x 0.500
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-40 À 80 °C (-40 À 176 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Plage d'humidité de stockage	5 à 90 %, sans condensation
Communication	
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Protection contre le bruit de ligne IEM/RFI	Non
Prise en charge du MST	Non
Antibacterial	Non
Indice IP68	Non
Conforme à la norme IP20	Non
Câble blindé	Non
Prise en charge d'Ethernet	Non
Caractéristiques HDCP	1.3
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS; REACH
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée à vie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.