

## Câble DisplayPort avec connecteurs verrouillables, 4K à 60 Hz, (M/M) 3,05 m (10 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : P580-010



### Points principaux

- Vidéo et audio numériques en un seul câble
- Petite empreinte comparé à VGA ou DVI
- Prend en charge les résolutions vidéo 4Kx2K ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, y compris 1080p

### Inclut dans l'emballage

- Câble DisplayPort vers DisplayPort 4K avec loquets (M/M), 3,05 (10 pi).

### Fonctionnalités

- La future norme des connexions vidéo et audio numériques
- Prend en charge DisplayPort v1.2
- Prend en charge la protection des contenus haute définition (HDCP)
- Prend en charge les résolutions vidéo 4Kx2K ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, y compris 1080p

## Caractéristiques

| APERÇU                                      |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Code UPC                                    | 037332145956                       |
| Type de produit                             | Passif                             |
| Technologie                                 | DisplayPort                        |
| Type de câble                               | Passif                             |
| VIDÉO                                       |                                    |
| Résolution vidéo max. prise en charge       | 3840 x 2160 @ 60Hz                 |
| Profondeur de couleurs max. prise en charge | 24 bits True Color (Couleur vraie) |
| Prise en charge HDR                         | Non                                |
| Prise en charge vidéo 3D                    | Oui                                |
| Sous-échantillonnage de la chrominance      | 4:2:0; 4:2:2                       |
| Transmission du signal                      | Bidirectionnel                     |

| Connexions                                         |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Côté A - Connecteur 1                              | DisplayPort (MÂLE)              |
| Côté B - Connecteur 1                              | DisplayPort (MÂLE)              |
| Plaquage du connecteur                             | Nickel                          |
| Plaquage des contacts                              | Or                              |
| Type de connecteur                                 | Droit                           |
| Connecteur de verrouillage ou de serrage           | Oui                             |
| Physiques                                          |                                 |
| Couleur                                            | Noir                            |
| Couleur de la gaine de câble                       | Noir                            |
| Matériau de la gaine de câble                      | PVC                             |
| Classe de la gaine du câble                        | VW-1                            |
| Diamètre extérieur du câble (OD)                   | 6.0MM                           |
| Wire Gauge (AWG)                                   | 30                              |
| Longueur de câble (ft.)                            | 10                              |
| Longueur du câble (m)                              | 3.05                            |
| Longueur du câble (pi)                             | 120                             |
| Ferrite Core                                       | Non                             |
| Minimum Bend Radius                                | 60mm                            |
| Dimensions d'expédition (hlp / po)                 | 9.00 x 7.00 x 0.50              |
| Dimensions d'expédition (hlp / cm)                 | 22.86 x 17.78 x 1.27            |
| Poids d'expédition (livres)                        | 0.35                            |
| Poids d'expédition (kg)                            | 0.16                            |
| Ecologique                                         |                                 |
| Plage de température de fonctionnement             | 0 à 45 °C (32 à 113 °F)         |
| Plage de température de stockage                   | -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)      |
| Plage d'humidité de fonctionnement                 | 10 à 85 % HR, sans condensation |
| Plage d'humidité de stockage                       | 5 à 90 % HR, sans condensation  |
| Communication                                      |                                 |
| Compatible EDID                                    | Oui                             |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) | Non                             |
| FEATURES & SPECIFICATIONS                          |                                 |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Protection contre le bruit de ligne IEM/RFI | Non                    |
| Prise en charge du MST                      | Oui                    |
| Antibacterial                               | Non                    |
| Indice IP68                                 | Non                    |
| Câble blindé                                | Non                    |
| Prise en charge d'Ethernet                  | Non                    |
| Caractéristiques Displayport                | 1.2                    |
| Caractéristiques HDCP                       | 2,2                    |
| <b>NORMES et CONFORMITÉ</b>                 |                        |
| Product Compliance                          | RoHS; REACH; DEEE      |
| <b>GARANTIE ET ASSISTANCE</b>               |                        |
| Période de garantie du produit (Mondiale)   | Garantie limitée à vie |

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.