

Armoire rack mi-hauteur de profondeur moyenne 24U SmartRack

NUMÉRO DE MODÈLE : SR24UB



Accueille, organise et sécurise l'équipement des racks 19 pouces de profondeur standard dans les micro-centres de données et autres applications informatiques critiques.

Fonctionnalités

Armoire de serveur 24U de profondeur moyenne pouvant accueillir des serveurs de 19 pouces Équipement en rack

Ce rack SmartRack® 24U est conçu pour les salles de serveurs, les armoires informatiques, les micro-centres de données, les applications informatiques de pointe et d'autres environnements avec des équipements informatiques essentiels montés en rack. Construit en acier robuste avec une finition durable en poudre noire, le SR24UB a une capacité de charge maximale stationnaire et roulante de 453 kg (1 000 livres).

Conserve les équipements importants en sécurité

Les portes avant et arrière réversibles et les panneaux latéraux amovibles se verrouillent en toute sécurité afin d'éviter les dommages, les manipulations ou le vol. Les portes et les panneaux latéraux sont conçus pour s'ouvrir rapidement, ce qui facilite l'accès aux équipements connectés et au câblage avec peu d'efforts. Des panneaux d'accès pratiques en haut et en bas permettent de faire passer facilement les câbles dans l'armoire. Les portes et les côtés ventilés, ainsi que les ventilations sur le dessus et le dessous, permettent une circulation d'air généreuse de l'avant vers l'arrière et du dessus vers le dessous pour que votre équipement reste au frais et fonctionne au maximum de ses capacités.

Installation facile de l'armoire et de l'équipement

Ce rack serveur 24U est livré entièrement assemblé pour un déploiement rapide et facile. Les rails verticaux avant et arrière avec trous de montage carrés acceptent les équipements de rack standard jusqu'à 826 mm (32,5 pouces) de profondeur. Les panneaux supérieur et inférieur permettent l'installation de ventilateurs de boîtier standard fournis par l'utilisateur (tels que le SRFANWM, vendu séparément). Quatre roulettes en métal avec le matériel d'installation vous permettent de manœuvrer le SR24UB sur une surface plane et de le faire passer par une porte standard pour le mettre en place, où il peut être stabilisé en ajustant les niveleurs inclus. **Remarque :** les roulettes sont prévues pour des ajustements de position mineurs dans la zone d'installation finale uniquement ; elles ne sont pas conçues pour déplacer l'armoire sur de grandes distances.

Conforme aux normes de sécurité du secteur des cartes de paiement (PCI)

Le SR24UB assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée aux fins de la conformité PCI DSS (norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement). Ceci est essentiel pour les entreprises qui traitent, stockent et/ou transmettent des informations de carte de crédit.

Points principaux

- Rack 24U à structure en acier à revêtement en poudre résistant aux environnements difficiles
- Capacité maximale : charge stationnaire et roulante de 453 kg (1 000 livres)
- Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent solidement pour limiter tout risque de dommage, sabotage ou vol
- Livré entièrement assemblé pour permettre un déploiement et un montage immédiats de l'équipement
- Assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée aux fins de conformité PCI DSS

Inclut dans l'emballage

- Rack de serveur 24U SR24UB
- (50) Vis M6
- (50) Écrous-cage M6
- (50) Rondelles M6
- (4) Roulettes
- (4) Niveleurs
- (2) Touches
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332185228
Compatibilité des périphériques	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Type de rack	Half-Height Enclosure
Physiques	
Couleur	Noir
Hauteur de rack	24U
Profondeur de rack	Moyen
Profondeur de baie prédéfinie en usine (po)	28.31
Profondeur de baie prédéfinie en usine (cm)	71.9
Profondeur de baie prédéfinie en usine (mm)	719
Profondeur maximale de l'appareil (cm)	82.55
Profondeur maximale de l'appareil (po.)	32.5
Profondeur maximale de l'appareil (mm)	826
Profondeur minimale de l'appareil (cm)	7.62
Profondeur minimale de l'appareil (po.)	3
Profondeur minimale de l'appareil (mm)	76
Mesure du trou d'accès aux câbles (pouces)	9,812 x 2,35 (L x I)
Dimensions d'expédition (hlp / po)	52.00 x 26.00 x 35.00
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	132.08 x 66.04 x 88.90
Poids d'expédition (livres)	172.00
Poids d'expédition (kg)	78.02
Dimensions de l'unité (hlp / po)	46.060 x 24.200 x 34.060
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	115.82 x 60 x 85.09
Poids de l'unité (livres)	123
Poids de l'unité (kg)	55.79
Capacité de poids - Roulant (kg)	454
Capacité de poids - Roulant (livres)	1000
Capacité de poids - Fixe (kg)	454



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Capacité de poids - Fixe (livres)	1000
Nombre de rails de montage verticaux	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Détails de mise à la terre	Cadres de portes avant et arrière
Gestion des câbles intégrée	Oui
Extra large	Non
Verrouillage	Non
Roulettes pré-installées	Non
Outdoor Use	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.