

## Armoire SmartRack 42U de profondeur standard avec portes et panneaux latéraux

NUMÉRO DE MODÈLE : SR42UB



Accueille, organise et sécurise l'équipement des racks 19 pouces de profondeur standard dans les micro-centres de données et autres applications informatiques critiques.

### Fonctionnalités

#### Armoire de serveur de profondeur standard 42U accueillant des équipements en rack Équipement en rack

Ce rack SmartRack® 42U est conçu pour les salles de serveurs, les armoires informatiques, les micro-centres de données, les applications informatiques de pointe et d'autres environnements avec des équipements informatiques essentiels montés en rack. Construit en acier robuste avec une finition durable en poudre noire, le SR42UB a une capacité de charge stationnaire maximale de 1 361 kg (3 000 lb) et une capacité de charge roulante maximale de 1 021 kg (2 250 lb).

#### Conserve les équipements importants en sécurité

Les portes avant et arrière réversibles et les panneaux latéraux amovibles se verrouillent en toute sécurité à l'aide des clés incluses afin d'éviter les dommages, les manipulations ou le vol. Les portes et les panneaux latéraux sont conçus pour s'ouvrir rapidement, ce qui facilite l'accès aux équipements connectés et au câblage avec peu d'efforts. Sa partie inférieure ouverte et ses ports d'accès pratiques sur le dessus facilitent le cheminement des câbles dans l'armoire. Les portes ventilées permettent de bénéficier d'un important flux d'air de l'avant vers l'arrière pour maintenir votre équipement au frais et en fonctionnement au maximum de sa capacité.

#### Installation facile du boîtier et des équipements

Ce rack serveur 42U est livré entièrement assemblé pour un déploiement rapide et facile, avec des roulettes préinstallées (et amovibles) qui vous permettent de le manœuvrer sur une surface plane et de le faire passer par une porte standard pour le mettre en place, où il peut être stabilisé en réglant les niveleurs (également amovibles). Les rails de montage avant et arrière acceptent les équipements en rack standard jusqu'à 940 mm (37 po) de profondeur. Les rails de montage 0U sans outil permettent l'installation rapide de quatre PDU compatibles au maximum et des dispositifs de gestion de câbles verticaux.

#### Conçus pour la mise en baie de plusieurs armoires en rangée

Les supports de montage en baie intégrés permettent de combiner deux armoires de rack ou plus dans une rangée. La largeur centre à centre peut être réglée à 600 millimètres (24 pouces) pour correspondre aux dalles de sol standard des centres de données.

#### Conforme aux normes de sécurité du secteur des cartes de paiement (PCI)

Le SR42UB assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée aux fins de la conformité PCI DSS (norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement). Ceci est

### Points principaux

- Rack 42U à structure en acier à revêtement en poudre résistant aux environnements difficiles
- Capacité maximale : charge stationnaire de 1 361 kg (3 000 lb), charge roulante de 1 021 kg (2 250 lb)
- Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent solidement pour limiter tout risque de dommage, sabotage ou vol
- Livré entièrement assemblé pour permettre un déploiement et un montage immédiats de l'équipement
- Assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée aux fins de conformité PCI DSS

### Inclut dans l'emballage

- Rack de serveur 42U SR42UB
- (4) Panneaux latéraux
- (4) Verrouillages des panneaux latéraux
- (2) Touches
- (50) Vis M6
- (50) Rondelles M6
- (50) Écrous-cage M6
- Manuel d'utilisation

essentiel pour les entreprises qui traitent, stockent et/ou transmettent des informations de carte de crédit.

## Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332123770
Compatibilité des périphériques	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Type de rack	Baie
Physiques	
Couleur	Noir
Hauteur de rack	42U
Profondeur de rack	Standard
Profondeur de baie prédéfinie en usine (po)	27.75
Profondeur de baie prédéfinie en usine (cm)	70.5
Profondeur de baie prédéfinie en usine (mm)	705
Profondeur maximale de l'appareil (cm)	93.98
Profondeur maximale de l'appareil (po.)	37
Profondeur maximale de l'appareil (mm)	940
Profondeur minimale de l'appareil (cm)	10.16
Profondeur minimale de l'appareil (po.)	4
Profondeur minimale de l'appareil (mm)	102
Dimensions d'expédition (hlp / po)	85.00 x 26.00 x 45.00
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	215.90 x 66.04 x 114.30
Poids d'expédition (livres)	336.00
Poids d'expédition (kg)	152.41
Dimensions de l'unité (hlp / po)	78.500 x 23.630 x 43.000
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	199.39 x 60.02 x 109.22
Poids de l'unité (livres)	281
Poids de l'unité (kg)	127.46
Capacité de poids - Roulant (kg)	1,021
Capacité de poids - Roulant (livres)	2250



Powering Business Worldwide



Capacité de poids - Fixe (kg)	1,361
Capacité de poids - Fixe (livres)	3000
Nombre de rails de montage verticaux	4
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Détails de mise à la terre	Cadres de portes avant et arrière
Gestion des câbles intégrée	Oui
Extra large	Non
Verrouillage	Non
Roulettes pré-installées	Oui
Outdoor Use	Non
<b>NORMES et CONFORMITÉ</b>	
Certifications du produit	UL 60950-1
Product Compliance	CE (Europe); EIA/ECA-310-E; RoHS
<b>GARANTIE ET ASSISTANCE</b>	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.